

Кто лучше всех может быстро и своевременно доставить Вам регулирующие клапаны?



Ваш Оптимальный Выбор регулирующих клапанов Решите ваши задачи уверенно и быстро

Непрерывное поддержание производства в рабочем состоянии – непростая задача. Проведение капитальных ремонтов и при этом достижение максимального времени безотказной работы завода легко может вызвать серьезную головную боль. Останов производства может затянуться дольше запланированного времени и серьезно повлиять на производительность предприятия из-за длительных сроков поставки заказанных регулирующих клапанов. А при заказе клапанов с коротким сроком поставки Вы, в большинстве случаев, не получаете должной инженерной проработки вашего запроса.

Как следствие, сроки ремонта увеличиваются и становятся плохо предсказуемым. Производство страдает из-за того, что запуск после капремонта откладывается, а это убытки и снижение эффективности. В итоге все это негативно сказывается на общих показателях предприятия в целом.

Fisher может помочь Вам решить эти проблемы благодаря своей программе Оптимальный Выбор.

ЧТО, ЕСЛИ БЫ ВЫ МОГЛИ

- Выполнить проект модернизации своего производства быстрее и при этом безо всяких компромисов по качеству и надежности регулирующих клапанов?
- Планировать капремонт более точно и эффективно, основываясь на коротком и при этом очень надежном сроке поставке регулирующих клапанов?
- Получить лучшее техническое решение, которое на 100% соответствует требованиям технологического процесса, экологическим требованиям и техники безопасности, при этом учитывая стоимость, срок изготовления и надежность своевременной оставки?

“Каждый час простоя предприятия стоит от 40 000 до 50 000 долларов США, что в пересчете на один день составляет около 1 000 000 долларов”



Консалтинговая группа ARC



Ваш Оптимальный Выбор регулирующих КЛАПАНОВ



**Серия HP для
высоких давлений**
Модели HPD, HPT и HPS
Размеры NPS 1...6 дюймов
Номинальное давление Class
900...2500
Углеродистая сталь WCC



**Серия GX для общего
применения**
Размеры DN15...100 /
NPS 1/2...4 дюйма
Номинальное давление
PN10...40 / Class 150 и 300
Углеродистая сталь
WCC и 1.0619, нержавеющая
сталь CF3M и 1.4409
Трехходовые клапаны GX



**Серия easy-e™
универсальная**
Модели ES, ED, ET, EZ, EWT, EWD
Размеры DN25...200 / NPS 1...8
дюйма
Номинальное давление
PN16...40 / Class 150...600
Углеродистая сталь WCC, WCC
HT, LCC, нержавеющая сталь
CF8M



**Дисковые затворы с
высокой пропускной
способностью**
Модели 8580 и Control-Disk™
Размеры DN50...300 / NPS
2...12 дюйма
Номинальное давление
PN10...40 / Class 150...600



**Серия Vee-Ball™
шаровые сегментные**
Модели V150 и V300
Размеры DN25...200 / NPS 1...8 дюйма
Номинальное давление PN10...40 /
Class 150 и 300
Углеродистая сталь WCC и 1.0619,
нержавеющая сталь CF3M и 1.4409
Модель V500
Размеры DN25...150 / NPS 1...6 дюйма
Номинальное давление PN16...40 /
Class 150...600
Углеродистая сталь WCC, WCC HT,
нержавеющая сталь CF3M

Ваш Оптимальный Выбор регулирующего клапана кратко

Приоритет этих заказов в производственном процессе, пересмотр каналов поставки комплектующих и изменение самого производственного процесса – все это дает отличные и достоверные сроки поставки регулирующих клапанов по программе Оптимальный Выбор

Широкий выбор регулирующих клапанов программы Оптимальный Выбор предоставляет хорошую возможность выбрать клапан, соответствующий Вашей задаче

- от 3 до 12 недель гарантированный срок поставки, зависит от размера, материала и сложности клапана
- 17 моделей клапанов
- 62 000 конструкций

Как Вам этим воспользоваться?

Позвоните инженеру Fisher в ближайшее представительство и обсудите с ним решение Оптимального Выбора для Ваших задач



Что Вы получаете?

Вы получаете клапаны тогда, когда они Вам понадобились!

Решение: программа Fisher Оптимальный Выбор с гарантированно коротким сроком поставки



Как связаться с нами?

Посетите сайт www.fisher.com, чтобы найти ближайшее к Вам представительство



Видео



Представительство Emerson Process Management

Россия, 115054, г. Москва,
ул. Дубининская, 53, стр. 5
Т: +7 (495) 995-95-59
Ф: +7 (495) 424-88-50
Info.Ru@emerson.com
www.EmersonProcess.ru



© 2015 г. Emerson Process Management. Все права защищены.

Логотипы Emerson являются торговыми марками и знаками обслуживания, принадлежащими компании Emerson Electric Co. Все остальные торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.

Содержание этого документа представлено только для информационных целей, и, хотя были предприняты все усилия для обеспечения его точности, содержание документа не следует рассматривать как некую гарантию, выраженную или подразумеваемую, относительно описанных в нем изделий или услуг, их использования или применимости. Все продажи регулируются нашими условиями, с которыми можно ознакомиться по запросу. Мы сохраняем все права на изменение и совершенствование конструкции и технических характеристик описанных здесь изделий в любое время без предварительного уведомления. Ответственность за выбор, использование и техническое обслуживание любой продукции возлагается исключительно на покупателя и конечного пользователя



D352366X0RU / printed in Europe / 9-15

