

Entnahmestellenzubehör

Zubehör

DCATLABO1286XDE2

MANOMETER

Alle Manometer sind sauerstoffgereinigt und frei von Öl und Fett.

Standard-Prozessanschluss*

G1/4" Außengewinde/gemäß EN 562

Beschriftung

bar; SAUERSTOFF

Grafisches Symbol

"Frei von Öl und Fett", EN 562

Standard-Anschlussausrichtung*

6 Uhr

Durchmesser




50 mm



MANOMETER D43650-00G0036

* Weitere Druckbereiche oder besondere Anschlussausrichtungen (z. B. zentrischer Anschluss) auf Anfrage

Manometer - Standard-Lagerartikel

BESTELLNUMMER EDELSTAHL	BESTELLNUMMER MESSING	MAXIMALER DRUCK	ROTE MARKE	STANDARD-ANSCHLUSSAUSRICHTUNG
D43650-00G0036	D44150-00G0036	3,0 bar	1,5 bar	6 Uhr 
D43650-00G0056	D44150-00G0056	5,0 bar	3,0 bar	6 Uhr 
D43650-00G0156	D44150-00G0156	15,0 bar	10,0 bar	6 Uhr 

Dosierventile*

Nenn Durchmesser: DN 2

Eingangsanschluss: G 1/4" Außengewinde

Ausgangsanschluss: 6-mm-Klemmringverschraubung + 6-mm-Anschlussstülle

BESTELLNUMMER	MATERIAL	TYP
D43215-AR-05	Messing	Membrandosierventil
D43216-AR-05	Edelstahl	Membrandosierventil
D41663-AO-05	Messing	Nadeldosierventil

* Detaillierte technische Daten siehe Datenblätter "Nadeldosierventil" und "Membrandosierventil".



NADELDOSIERVENTIL D41663



MEMBRANDOSIERVENTIL D43216

Flammensperre

BESCHREIBUNG	BESTELLNUMMER
Flammensperre H ₂ , 10 bar	143.077
Flammensperrensatz, O ₂ und Luft, 20 bar	D50410-12-06
Flammensperrensatz, Acetylen	D50410-22-06



FLAMMENSPERRE D42349 (TEIL VON D50410)

Zubehör

Steuerräder, Farbe grau

BESTELLNUMMER	BESCHREIBUNG
D43204-6	Steuerrad Membrandosierventil (DMV)
D45121-6	Kappe DMV
D43237-6-PP	“Drehrad Absperrventil”
D45121-6	Kappe Absperrventil
D43683-6	Handrad MiniLabo
D44973	Kappe MiniLabo
D44977-XX	Gasschild MiniLabo gemäß EN 13792
D43684	Handrad MiniLabo
D45122-6	Steuerrad Nadeldosierventil (NMV)
D45123-6	Kappe NMV



Edelstahlverschraubungen für Eingang und Ausgang des Druckreglers

BESTELLNUMMER	BESCHREIBUNG
D42644	G 1/4" an 6-mm-Rohr
D43757	G 1/4" an 8-mm-Rohr
D41933	G 1/4" an 10-mm-Rohr
D41362	G 1/4" an 1/8"-Rohr



**VERSCHRAUBUNG G 1/4"
AN 10-MM-D41933**

Messingverschraubungen für Eingang und Ausgang des Druckreglers

BESTELLNUMMER	BESCHREIBUNG
D41329	G 1/4" an 1/8"-Rohr oder -Schlauch
D41359	1/8"-Schlauchtülle für D41329
D40619	G 1/4" an 6-mm-Kupferrohr oder -Schlauch
D41681	6-mm-Schlauchtülle für D40619
D42669	G 1/4" an 8-mm-Kupferrohr
D41756	G 1/4" an 10-mm-Kupferrohr



**6-MM-SCHLAUCHTÜLLE FÜR
D40619 D41681**

Messingverschraubungen für Ausgangsventil

BESTELLNUMMER	BESCHREIBUNG
D41309	G 1/8" an 1/8"-Rohr/-Schlauch
D41359	1/8"-Schlauchtülle für D41309
D40076	G 1/8" an 6-mm-Rohr oder -Schlauch
D41681	6-mm-Schlauchtülle für D40076



**VERSCHRAUBUNG G 1/4" AN 6-MM-
KUPFERROHR ODER SCHLAUCH D40619**



ACHTUNG! Produkt erst auswählen, einbauen, verwenden oder warten, wenn Sie die *TESCOM Installationshinweise* gelesen und in vollem Umfang verstanden haben.

DCATLABO1286XDE2 © 2012 Emerson Process Management Regulator Technologies, Inc. Alle Rechte vorbehalten. 05/2012.
Tescom, Emerson Process Management und Emerson Process Management Design sind Marken eines der Unternehmen der Emerson Process Management Gruppe. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.