

# 2051 och 3051 i trådlöst utförande introducerar polymerhus

## Bearbetat Polymerhus

- Excellent tålighet mot kemiska medel
- Corrosion resistant (e.g. salt spray)
- Låg vikt
- Hög tålighet mot slag

## Intern antenn

- Enkel installation
- Samma distans (225 meters)
- Inga kabelgenomföringar och andra externa läckage punkter

## Grön batteri modul

- Kompakt och låg vikt
- Ex klassat och byte på plats
- Optimerat för 10 års drift
- HART kommunikator anslutning

