

AVENTICS™ XV 阀门系统



提高设备效率

以先进的气动阀门技术，赋能实现灵活、坚固且可全球扩展的自动化解决方案。

- 直观的在线配置工具可简化复杂系统创建并大幅缩短工程开发时间，有助于加快设计与设备制造周期；
- 采用成熟可靠的 AVENTICS™ 核心阀门技术、金属螺纹及铝制底板，确保稳定可靠的设备性能和更长的正常运行时间，即便在严苛工况下也能延长使用寿命；
- 紧凑的阀门设计能以更小的占用空间实现优异的流量-体积比，优化控制柜布局与气动系统效率；
- 采用通用螺纹（BSPP和NPT）确保跨地域标准合规性，简化全球化部署与支持，助力国际项目顺利落地。



1 亿次循环

多种阀门系统配置

指尖轻触即可配置功能

AVENTICS™

EMERSON™

AVENTICS XV 系列阀门系统助您打造灵活、高性能且全球适用的设备

AVENTICS™ XV 系列阀门采用紧凑耐用的设计，具备独特的模块化构造、优异的流量特性和全球通用等特点。其专为远见卓识的创新设备制造商而打造，支持快速定制和无缝集成，满足各类自动化需求。

全球通用

- 通用螺纹（兼容 BSPP 与 NPT）有助于简化全球化部署和供货；
- 满足各地域的标准要求，无兼容性顾虑。





紧凑且可定制

- 支持前部、底部或顶部气动连接，方便灵活安装到空间狭小的控制柜内；
- XV03 型最大流量达 350 NL/min，XV05 型最大流量达 1000 NL/min（以紧凑尺寸提供大流量）；
- 丰富的配件选项：减压阀、切断阀、调速/节流模块、供气/排气模块、截止阀等，可满足多样化的设备设计需求。



智能互联


- 支持多种主流工业通信协议：PROFINET、EtherNet/IP、EtherCAT、Powerlink、Modbus TCP、IO-Link、AS-Interface、CANopen 和 Profibus；
- 可选并行接线（D-SUB 25/44 针、端子排）；
- 安装后易于更换。



业内先进的配置工具

- AVENTICS 的在线配置工具可指导系统布局、配件选型、生成 CAD 模型、报价，以及创建订货号；
- 加快报价与设备设计进程，即更快将理念转化为实物。

现在配置您的 XV 系统
- 欢迎访问我们的在线配置工具。



扫描右侧二维码，了解 XV 系列产品的更多信息。

XV03



XV05



AVENTICS™ Emerson.com/AVENTICS

EMERSON™

艾默生徽标是Emerson Electric Co. 的商标和服务标志。AVENTICS™ 是艾默生集团旗下子公司之一的注册商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。
© 2026 Emerson Electric Co. 保留所有权利。
FL000712ZHCN-03_02-26