

## Introduktion

Denne installationsvejledning omfatter instruktioner i installation og fjernelse. Hvis du ønsker at modtage en kopi af brugsanvisningen, kan du kontakte det lokale Fisher salgskontor, salgsrepræsentanten eller downloade en kopi på [www.FISHERregulators.com](http://www.FISHERregulators.com). For yderligere information se:

Brugsanvisning for serie P590, formular 5289, D101555X012.

## P.E.D. kategori

Dette produkt kan bruges som sikkerhedstilbehør sammen med trykudstyr i følgende kategorier i direktivet for trykudstyr 97/23/EC. Det kan også bruges uden for direktivet for trykudstyr ved brug af fornuftig teknisk praksis (SEP) i henhold til tabellen nedenfor.

PRODUKTDIMENSION	KATEGORIER	VÆSKEGRUPPE
DN 6 (1/4 tom.)	SEP	1

## Tekniske data

### Maksimalt arbejdstryk<sup>(1)</sup>

Messing: 96,6 bar (1400 psig)

Aluminium: 41,1 bar (600 psig)

### Prøvetryk

Alle trykbærende dele er blevet testet i henhold til Direktiv 97/23/EC -Annex 1, Sektion 7.4

## Installation

### ADVARSEL

**Kvæstelser, udstyrsskade eller udsivninger på grund af væskeudslip eller sprængning af dele indeholdende tryk kan forekomme, hvis filteret installeres, hvor dets evner kan overstiges, eller hvor forholdene overskrider mærkedata for tilstødende røranlæg eller rørforbindelser. For at undgå dette skal et filter installeres, hvor:**

- Serviceforhold er i henhold til enhedens evner.
- Serviceforhold er i henhold til gældende love, reguleringer eller standarder.

## Ud af drift (nedlukning)

### ADVARSEL

**Undgå kvæstelser som et resultat af uventet trykudslip ved at isolere regulatoren/filteret mod alt tryk og forsigtigt udløse tryk fra regulatoren/filteret før forsøg på demontering.**


1. Tryk-/temperaturgrænserne i denne installationsvejledning og alle gældende standard- eller kodebegrænsninger må ikke overskrides.

# Type P590

## Reservedelsliste

### Forklaring Beskrivelse

- 1 Filterlegeme  
Type P595, P594-1, messing  
Type P593-1,  
aluminium  
aluminium (NACE)
- 2 Filterelement
- 3 Filterhoved
- 4 Maskinskrue
- 5 Spændeskive
- 6 Fjederspændekive
- 7 Pakning



AJ5004\_C  
A2135\_3

Figur 1. Typisk filtersamling for P590 serien

©Fisher Controls International, Inc., 2002; Alle rettigheder forbeholdes

Fisher og Fisher Regulators er varemærker, som tilhører Fisher Controls International, Inc. Emerson-logoet er et vare- og servicemærke, som tilhører Emerson Electric Co. Alle andre varemærker tilhører de respektive ejere.

Indholdet i denne publikation er udelukkende beregnet som information, og selvom man har bestræbet sig på at sikre nøjagtighed, skal information heri ikke fortolkes som garantier, udtrykte eller underforståede, uanset produkterne eller serviceydelserne beskrevet heri eller deres brugbarhed eller anvendelighed. Vi forbeholder os til enhver tid ret til at ændre eller forbedre design eller tekniske data for sådanne produkter uden varsel.

For information kontakt Fisher Controls, International:  
Inden for USA (800) 588-5853 – Uden for USA +(972) 542-0132  
Frankrig – +(33) 23-733-4700  
Singapore – +(65) 770-8320  
Mexico – +(52) 57-28-0888

Trykt i USA

[www.FISHERregulators.com](http://www.FISHERregulators.com)

