

Introduzione

Questa guida all'installazione fornisce istruzioni per il montaggio, l'avviamento e la regolazione. Per ricevere una copia del manuale di istruzioni, rivolgersi all'ufficio vendite locale della Fisher o vedere una copia al sito www.FISHERregulators.com
Per ulteriori informazioni fare riferimento a:

Manuale di istruzioni del Tipo H800, modulo 5187, D100405X012.

Categoria P.E.D.

Questo prodotto può essere usato come accessorio di sicurezza con gli apparecchi a pressione compresi nelle categorie previste dalla Direttiva CE/97/23 relativa agli apparecchi a pressione. Esso può essere usato anche al di fuori del campo di applicazione della Direttiva sugli apparecchi a pressione facendo ricorso a pratiche di progettazione conformi alla seguente tabella.

DIMENSIONE DEL PRODOTTO	CATEGORIE	TIPO DI FLUIDO
DN 6 (1/4-inch)	SEP	1

Dati tecnici

Connessioni terminali

NPT femmina da 1/4 in.

Connessione di scarico

NPT femmina da 1/2 in.

Pressione di entrata massima ammissibile (scarico)¹

17,2 bar (250 psig)

Campo della pressione di scarico¹

Non regolabile, lo scarico comincia tra 2,7 e 3 bar (39 e 44 psig)

Pressione di ripristino¹

2,4 bar (35 psig) o superiore

Pressione della prova di sovraccarico

Tutte le parti in pressione sono state provate in accordo alla direttiva 97/23/EC - Annex 1, Sezione 7.4

Capacità di sopportazione della temperatura¹

-20 a 150°F (-29 a 66°C)

Montaggio

AVVERTENZA

Il montaggio e la manutenzione di una valvola di scarico devono essere eseguiti solo da personale qualificato. Le valvole di scarico devono essere montate, usate e sottoposte a manutenzione conformemente alle norme e ai regolamenti internazionali applicabili ed alle istruzioni Fisher.

Se si usa una valvola di scarico e/o un regolatore di contropressione su un servizio con fluido pericoloso o infiammabile, ne possono conseguire lesioni personali o danni dovuti ad incendio ed esplosione di fluidi scaricati che possono essersi accumulati. Per evitare infortuni o danni materiali, sistemare le canalizzazioni e le tubazioni in modo che il fluido venga scaricato in un'area sicura e ben ventilata o in un recipiente di contenimento. Inoltre, quando si scarica un fluido pericoloso, le canalizzazioni o le

tubazioni devono essere localizzate a distanza da immobili o finestre, in modo da non creare un ulteriore pericolo, e le aperture di scarico devono essere protette in modo da evitare intasamenti delle stesse.

Lesioni personali, danni alle apparecchiature o perdite dovute a fughe di fluido o scoppi di parti a tenuta stagna possono essere la conseguenza di un'eccessiva pressione sulla valvola di scarico e/o sul regolatore di contropressione o di un'installazione del medesimo in condizioni di servizio al di fuori dei limiti indicati nella sezione Specifiche o di una situazione in cui le condizioni eccedono i limiti d'impiego delle tubazioni adiacenti o delle loro connessioni.

Per evitare infortuni o danni materiali, assicurare la presenza di apparecchiature di scarico o di limitazione della pressione (come richiesto da norme, regolamenti o standard appropriati), in modo che le condizioni di servizio non eccedano i limiti prestabiliti.

Inoltre, una valvola di scarico danneggiata e/o un regolatore di contropressione possono causare lesioni personali o danni materiali per effetto della fuga di fluidi. Per evitare infortuni e danni, installare la valvola di scarico e/o il regolatore della contropressione in un luogo sicuro.

Pulire tutte le tubazioni prima del montaggio della valvola di scarico e assicurarsi che quest'ultima non sia danneggiata e non abbia accumulato materiali estranei durante la spedizione. Per i corpi NPT, applicare alle filettature maschio del composto sigillante per tubi. Per i corpi flangiati, usare guarnizioni adatte e fare ricorso a pratiche di disposizione di tubazioni e di imbullonatura approvate. Salvo se altrimenti specificato, installare la valvola di scarico e/o il regolatore della contropressione nella posizione desiderata, ma assicurarsi che il flusso che attraversa il corpo sia orientato nella direzione indicata dalla freccia posta sul corpo.

Nota

È importante installare la valvola di scarico e/o il regolatore della contropressione in modo che il foro di scarico nella scatola della molla non sia mai ostruito. Per le installazioni esterne, la valvola di scarico e/o il regolatore della contropressione devono essere situati lontano dal traffico veicolare e sistemati in modo da evitare che acqua, ghiaccio e materiali estranei entrino nella scatola della molla attraverso il foro di scarico. Evitare di collocare la valvola di scarico e/o il regolatore della contropressione al di sotto di grondaie o tubi di scolo ed assicurarsi che si trovino al di sopra del probabile livello della neve.

Eccesso di pressione

La massima pressione di entrata dipende dai materiali e dalle temperature del corpo. Fare riferimento alla piastrina delle specifiche per la massima pressione di entrata della valvola. Ispezionare la valvola per assicurarsi che non sia danneggiata ogni volta che si sia verificata una condizione di eccesso di pressione. **Le valvole di scarico e/o i regolatori di contropressione della Fisher NON sono valvole di scarico di sicurezza ASME.**

1. Non superare i limiti di pressione e di temperatura indicati in questa guida all'installazione ed ogni altra limitazione fissata da standard o norme applicabili.



Tipo H800

Tabella 1. Pressione di entrata massima ammissibile per i regolatori della serie 67 (con valvola limitatrice Tipo H800) per impedire che la pressione di alimentazione dello strumento superi 50 psig (3,4 bar)

INSTALLAZIONI DEL TIPO H800	TIPI DI REGOLATORI DELLA PRESSIONE DI ALIMENTAZIONE	TUBAZIONE DI SCARICO REMOTO ¹	PRESSIONE DI ENTRATA MASSIMA AMMISSIBILE PER IL REGOLATORE DELLA PRESSIONE DI ALIMENTAZIONE	
			Psig	Bar
A	67, 67R, 67F, 67FR, 67AF, o 67AFR	Si	250	17.2
		No		
B	67, 67R, 67AF, o 67AFR	Si	100	6.9
		No	250	17.2
	67FR o 67F	Si	100	6.9
		No	200	13.8

1. Limitare la tubazione di scarico alla lunghezza di 30 ft (equivalente di 9 m) di 1/2 in. di diametro. Una tubazione di scarico inferiore può ridurre la pressione di entrata massima ammissibile per il regolatore della pressione di alimentazione.

Avviamento

La valvola di scarico e/o il regolatore della contropressione sono regolati in fabbrica a circa il punto medio del campo molla richiesto, per cui può essere necessaria una regolazione iniziale in vista di ottenere i risultati desiderati. Con il completamento dell'installazione e con le valvole di scarico correttamente regolate, aprire lentamente le valvole di arresto a monte e a valle (se applicabile).

Regolazione

Per modificare la pressione di uscita, rimuovere il tappo di chiusura o allentare il controdado e girare la vite di regolazione in senso orario se si desidera aumentare la


pressione di uscita o in senso antiorario se si desidera diminuirla. Monitorare la pressione di uscita con un manometro durante la regolazione. Reinstallare il tappo di chiusura o serrare il controdado per mantenere la regolazione desiderata.

Messa fuori servizio (arresto)



AVVERTENZA

Per evitare infortuni risultanti da improvvisi scarichi di pressione, isolare la valvola di scarico e/o il regolatore della contropressione da tutte le parti a pressione prima di iniziare lo smontaggio.




W3616

Figura 1. Esempi di orientamenti dell'installazione

Elenco dei ricambi

Riferimento	Descrizione	Riferimento	Descrizione
1	Corpo della valvola di scarico	6	Restringimento del disco
2	Scatola della molla	7	Protezione
3	Molla	8	Anello interno di fermo
4	Tappo della molla	9	Vite per metallo
5	Diaphragma	11	Disco del diaphragma



26A9059-B
A2908

Figura 2. Valvola limitatrice di pressione Tipo H800

©Fisher Controls International, Inc., 2002; Tutti i diritti riservati

Fisher e Fisher Regulators sono marchi di proprietà della Fisher Controls International, Inc. Il logo Emerson è un marchio commerciale e di servizio della Emerson Electric Co. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Il contenuto di questa pubblicazione ha solo scopi informativi e, benché ogni sforzo sia stato compiuto per assicurarne la precisione, esso non è stato concepito per fornire una garanzia espressa o implicita, relativa ai prodotti o servizi descritti in questa sede o una garanzia relativa al loro uso o applicabilità. Ci riserviamo il diritto di modificare o migliorare i modelli o le specifiche di tali prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.

Per informazioni, rivolgersi alla Fisher Controls, International:

Negli USA (800) 588-5853 – Fuori degli USA (972) 542-0132

Francia – (33) 23-733-4700

Singapore – (65) 770-8320

Messico – (52) 57-28-0888

Stampato negli U.S.A.

www.FISHERregulators.com

