

Installation and Operation instructions

Sheet No.: DOC.LDNA-IS10, Rev. : D
Date: October 2010

LDNA-IS10

1 Important

Before installation ensure that the hazardous area protection rating, as marked on the switch box label, is compatible with the application, i.e.

For Aluminium models:
LDNA-IS10 with P&F SC3.5-G-N0

ATEX Marking:
II 1 GD EEx ia IIC T6...T4, T44°C...T80°C
or
II 3 GD EEx nL IIC T6...T4, T80°C

Nepsi Marking:
Ex ia IIC T6...T4, DIP A20 Ta 44°C...T80°C
or
Ex nL IIC T6...T4, DIP A21 Ta 44°C...T80°C

1.1 ATEX / NEPSI Intended use LDNA-IS10

Intrinsically safe

The LDNA-IS10 Switch Box is a Group II category 1 equipment and intended for use in areas in which explosive atmospheres caused by mixtures of air and gases, vapors, mists or by air/dusts are likely to occur. Therefore it may be used in classified Zones 0, 1 and 2 (Gases) and Zones 20, 21 and 22 (Dust).

Limited Energy

Additionally, the LDNA-IS10 Switch Box is a Group II category 3 equipment and intended for use in areas in which explosive atmospheres caused by mixtures of air and gases, vapors, mists or by air/dusts are likely to occur. Therefore it may be used in classified Zones 2 (Gases) and 22 (Dust) in combination with an energy-limited circuit which satisfies the requirements of IEC 60079-15.




Table 1		Temperature class and maximum ambient temperature (°C) for category 1G / 2G													
Sensor type	Category	Ci	Li	Type 1			Type 2			Type 3			Type 4		
				nF	µH	T1-T4	T5	T6	T1-T4	T5	T6	T1-T4	T5	T6	T1-T4
SC3.5 G-N0	1G	<150	<150	80°C	68°C	56°C	80°C	61°C	49°C	68°C	40°C	28°C	53°C	25°C	13°C
	2G	<150	<150	80°C	80°C	73°C	80°C	80°C	66°C	80°C	60°C	45°C	74°C	45°C	30°C

2 Temperature rating

The minimum ambient temperature of the LDNA-IS10 switch box is -25°C.

2.1 Intrinsically safe connections

- The maximum ambient temperature, of the LDNA-IS10 switch box, in relation to the type of connection, and temperature class for category 2G is per table 1.
- The maximum surface temperature, of the LDNA-IS10 switch box, in relation to the type of connection and ambient temperature for category 2D is per table 3.

2.3 Limited Energy connections

The maximum ambient temperature of the LDNA-IS10 switch box in relation to the type of connection, and temperature class for category 3G is per table 2. The maximum surface temperature of the LDNA-IS10 switch box for category 3D is +80°C

3 Actuator mounting

- Mount the switch box on to the actuator using a mounting kit prepared in accordance with VDI/VDE 3845 (NAMUR).
- Make the electrical connections according chapter 5
- Do not exceed the specification limitations as indicated in chapter 5
- After installation, check that the cover is firmly closed.

4 Installation instructions

- Cable entry devices shall be used that are suitable for the application, with a degree of ingress protection of at least IP65 according to EN60529, and correctly installed.
- When assembling, the cable entry devices shall prevent that the cable slips for more than 6mm to avoid tensile stress on the clamps.
- For intrinsically safe connections: To avoid, voltage and current addition the switches of the switch box shall be wired according to IEC 60079-14.

5 Electrical connections (see fig. 2)

Commissioning Laws and/or regulations and standards governing the use or intended usage goal must be observed.

5.1 Intrinsically safe connections

Sensor circuit(s) in type of protection "Intrinsic Safety"
EEx ia IIC/IIB - EEx ib IIC/IIB only for the connection to certified intrinsically safe circuits with the following maximum values:

	Type 1	Type 2	Type 3	Type 4
Ui	16 V	16 V	16 V	16 V
Ii	25 mA	25 mA	52 mA	76 mA
Pi	34 mW	64 mW	169 mW	242 mW

5.2 Limited Energy Connections

The sensor must only be operated with an energy-limited circuit, which satisfies the requirements of IEC 60079-15. The explosion group complies with the connected, supplying, power limiting circuit.

6 Switch point setting (see fig. 2)

- Remove the cover.
- Set the actuator to the position where indication is required. (For spring return actuators the connection of an air supply will be required).
- Slacken the fixing screw and rotate the cam until the switch contact is made. This can be detected by using a circuit tester across the appropriate terminals.
- Tighten the cam fixing screw.
- Test to see if the correct contact position has been achieved. Adjust further if necessary.
- Put the cover in place.

7 Maintenance

No changes can be made to apparatus, which are operated in hazardous areas.

EL-O-Matic BV.

Asveldweg 11
Postbox 223
7550 AE Hengelo
The Netherlands
Tel: +31 74 256 1000
Fax: +31 74 291 0938
www.el-o-matic.com

Installation and Operation instructions

Sheet No.: DOC.LDNA-IS10, Rev. : D
Date: October 2010

LDNA-IS10




Table 2		Maximum permissible ambient temperature TUmax at Ui = 20 V for category 3G	
Pi=34 mW	Ii=25 mA	T6	66 °C
		T5	80 °C
		T4-T1	80 °C
Pi=64 mW	Ii=25 mA	T6	66 °C
		T5	80 °C
		T4-T1	80 °C
Pi=169 mW	Ii=52 mA	T6	45 °C
		T5	60 °C
		T4-T1	80 °C
Pi= 242 mW	Ii=76 mA	T6	30 °C
		T5	45 °C
		T4-T1	74 °C

Each sensor circuit can be operated with the stated maximum values.

Table 3		Maximum surface temperatures (°C) for category 1D / 2D											
Sensor type	Category	Ci (nF)	Li (µH)	Type 1			Type 2			Type 3			Type 4
				Tu=40°C	Tu=70°C	Tu=77°C	Tu=40°C	Tu=70°C	Tu=74°C	Tu=40°C	Tu=60°C	-/-	-/-
SC3.5 G-N0	1D	<150	<150	44°C	73°C	80°C	48°C	76°C	80°C	60°C	80°C	-/-	-/-
	2D	<150	<150	44°C	64°C	73°C	48°C	58°C	74°C	60°C	70°C	80°C	80°C

Tu = upper limit of ambient temperature

EMERSON Process Management

Asveldweg 11
7556 BR, HENGELO
The Netherlands

ROC no 3200
Rev. A

EL-O-MATIC

EC-Declaration of conformity
in accordance with:
EMC Directives 2004/108/EC
ATEX directive 94/9/EC

We hereby declare, that the products specified below meet the basic health and safety requirements of the mentioned European Directives.

Description: LDN / LDNA / HD switch box Intrinsically safe
Application area: See "Installation and Operation Instructions LDN / LDNA / HD Series Switch Box"
Serial number: Each switch box has an identifiable serial number

EMC Directive:

Types:	Switches:	Switchboxes:	LDNA	LDN
	SJ3.5-SN	HD-IS1	LDNA-IS1	LDN-IS1
	SJ3.5-N	HD-IS2	LDNA-IS2	LDN-IS2
	SJ5-N	HD-IS3	LDNA-IS3	LDN-IS3
	NJ2-11-N-G		LDNA-IS4	LDN-IS4
	NJ2-11-SN		LDNA-IS5	LDN-IS5
	NJ2-V3-N	HD-IS6	LDNA-IS6	LDN-IS6
	Mechanical switch V3	HD-IS7	LDNA-IS7	LDN-IS7
	PL2-F25-N4-K		LDNA-IS8	LDN-IS8
	PL3-F25-N4-K		LDNA-IS9	LDN-IS9
	SC3.5-G-N	HD-IS10	LDNA-IS10	LDN-IS10
	PL2-F25-SN4-K		LDNA-IS11	LDN-IS11
	PL3-F25-SN4-K		LDNA-IS12	LDN-IS12
	NJ4-12GK-N		LDNA-IS13	LDN-IS13
	NJ5-11-N-G		LDNA-IS14	LDN-IS14

Applicable standards: EN 60947-5-2

ATEX Directive:

ATEX Marking: HD- LDNA EEx ia IIC T6...T4 T44°C...T80°C
LDN EEx ia IIC T6...T4
EEx ia IIC T6...T4

Certificate: LDN KEMA 04ATEX1005 X
Notified body: KEMA Quality B.V., Notified body no : 0344
Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem, The Netherlands
EN 50014 : 1997 EN 50020 : 2002
EN 50284 : 1999 EN 50281-1-1 : 1998

Applicable standards: EN 50014 : 1997 EN 50020 : 2002 EN 50284 : 1999 EN 50281-1-1 : 1998

Signed: E. Saussaye
Name: E. Saussaye
Position: Vice President Operations
Emerson Process Management,
Valve Automation Europe

Date: 2010-10-15
Place: Hengelo (Ov.), The Netherlands

EMERSON Process Management

Asveldweg 11
7556 BR, HENGELO
The Netherlands

ROC no 3201
Rev. A

EL-O-MATIC

EC-Declaration of conformity
in accordance with:
EMC Directives 2004/108/EC
ATEX directive 94/9/EC

We hereby declare, that the products specified below meet the basic health and safety requirements of the mentioned European Directives.

Description: LDN / LDNA / HD switch box Intrinsically safe
Application area: See "Installation and Operation Instructions LDN / LDNA / HD Series Intrinsically safe Switch Box"
Serial number: Each switch box has an identifiable serial number

EMC Directive:

Types:	Switches:	HD-boxes	LDNA-boxes	LDN-boxes
	SJ3.5-SN	HD-IS1	LDNA-IS1	LDN-IS1
	NJ2-11-N-G		LDNA-IS4	LDN-IS4
	PL2-F25-N4-K		LDNA-IS8	LDN-IS8
	PL3-F25-N4-K		LDNA-IS9	LDN-IS9
	SC3.5-G-N	HD-IS10	LDNA-IS10	LDN-IS10
	PL2-F25-SN4-K		LDNA-IS11	LDN-IS11
	PL3-F25-SN4-K		LDNA-IS12	LDN-IS12

ATEX Directive:

ATEX Marking: HD- LDNA EEx ia IIC T6...T4, T80°C
LDN EEx ia IIC T6...T4
EEx ia IIC T6...T4

Applicable standards: EN 50014 : 1997 EN 50020 : 2002 EN 50284 : 1999 EN 50281-1-1 : 1998

Signed: E. Saussaye
Name: E. Saussaye
Position: Vice President Operations
Emerson Process Management,
Valve Automation Europe

Date: 2010-10-15
Place: Hengelo (Ov.), The Netherlands

Installations- und Bedienungsanweisungen

Sheet No.: DOC.LDNA.IS10, Rev.: D
Date: Oktober 2010

LDNA-IS10

1 Wichtig

Stellen Sie vor der Installation sicher, dass die Einstufung für den Schutz in explosionsgefährdeten Bereichen laut Kennzeichnung auf dem Typenschild mit der Anwendung kompatibel ist.

Für Aluminiummodelle:
LDNA-IS10 mit P&F SC3.5-G-N0

ATEX Kennzeichnung:
II 1 GD EEx ia IIC T6...T4, T44°C...T80°C
oder
II 3 GD EEx nL IIC T6...T4, T80°C

Nepsi Kennzeichnung:
Ex ia IIC T6...T4, DIP A20 Ta 44°C...T80°C
oder
Ex nL IIC T6...T4, DIP A21 Ta 44°C...T80°C


1.1 ATEX / NEPSI Vorgesehener Verwendungszweck LDNA-IS10

Eigensicher

Der Schaltkasten LDNA-IS10 ist ein Gerät der Gruppe 2, Kategorie 1 und konzipiert für den Einsatz in Gebieten, in denen explosionsgefährdete Atmosphären durch Mischungen von Luft und Gasen, Dämpfen, Nebeln oder Luft/Stäuben wahrscheinlich sind. Dieser Schaltkasten kann daher in den klassifizierten Zonen 0, 1 und 2 (Gase) und 20, 21 und 22 (Staub) verwendet werden.

Energiebegrenzt

Der Schaltkasten LDNA-IS10 ist ein Gerät der Gruppe 2, Kategorie 3 und konzipiert für den Einsatz in Gebieten, in denen explosionsgefährdete Atmosphären durch Mischungen von Luft und Gasen, Dämpfen, Nebeln oder Luft/Stäuben wahrscheinlich sind. Das Gerät kann daher in den klassifizierten Zonen 2 (Gase) und 22 (Staub) in Kombination mit einem energiebegrenzten Schaltkreis verwendet werden, der den Anforderungen gemäß IEC 60079-15 entspricht.



2 Temperaturnennwert

Die minimale Umgebungstemperatur des Schaltkastens LDNA-IS10 ist -25°C.

2.1 Eigensichere Verbindungen

- Die maximale Umgebungstemperatur des Schaltkastens LDNA-IS10 in Abhängigkeit von Verbindungstyp und Temperaturklasse für Kategorie 2G siehe Tabelle 1.
- Die maximale Oberflächentemperatur des Schaltkastens LDNA-IS10 in Abhängigkeit von Verbindungstyp und Umgebungstemperatur für Kategorie 2D siehe Tabelle 3.

2.3 Energiebegrenzte Verbindungen

Die maximale Umgebungstemperatur des Schaltkastens LDNA-IS10 in Abhängigkeit von Verbindungstyp und Temperaturklasse für Kategorie 3G siehe Tabelle 2. Die maximale Oberflächentemperatur des Schaltkastens LDNA-IS10 für Kategorie 3D ist +80°C.

3 Montage auf den Antrieb

- Montieren Sie den Schaltkasten mittels eines in Übereinstimmung mit VDI/VDE 3845 (NAMUR) vorbereiteten Montagesatzes am Stellantrieb.
- Stellen Sie die elektrischen Verbindungen gemäß Kapitel 5 her.
- Überschreiten Sie nicht die in Kapitel 5 aufgeführten Einsatzbeschränkungen.
- Prüfen Sie nach der Installation, ob die Abdeckung fest geschlossen ist.

4 Installationsanweisungen

- Verwenden und installieren Sie ordnungsgemäß für die Anwendung geeignete Kabelverschraubungen mit einem Schutzgrad von mindestens IP65 gemäß EN60529.
- Bei der Montage sollen die Kabelverschraubungen verhindern, dass das Kabel mehr als 6 mm verrutscht, um Zugbelastung auf die Anschlussklemmen zu vermeiden.
- Für eigensichere Verbindungen: Zur Vermeidung von Spannungs- und Stromstärkeaddition sind die Schalter des Schaltkastens gemäß IEC 60079-14 zu verkabeln.

5 Elektrische Anschlüsse (siehe Abb. 2)

Gesetze und/oder Bestimmungen zur Inbetriebnahme und Standards, die die Verwendung oder vorgesehene Verwendung regeln, sind zu beachten.

5.1 Eigensichere Verbindungen

Sensorschaltkreis(e) in Schutztyp „Eigensicherheit“ EEx ia IIC/IIB - EEx ib IIC/IIB nur für die Verbindung mit zertifizierten eigensicheren Schaltkreisen mit folgenden Maximalwerten:

	Typ 1	Typ 2	Typ 3	Typ 4
Ui	16 V	16 V	16 V	16 V
Ii	25 mA	25 mA	52 mA	76 mA
Pi	34 mW	64 mW	169 mW	242 mW

5.2 Energiebegrenzte Verbindungen

Der Sensor darf nur mit einem energiebegrenzten Schaltkreis betrieben werden, der den Anforderungen gemäß IEC 60079-15 entspricht. Die Explosionsgruppe entspricht dem angeschlossenen, speisenden, spannungsbegrenzenden Schaltkreis.

6 Schaltpunkteinstellung (siehe Abb. 2)

- Entfernen Sie die Abdeckung.
- Stellen Sie den Antrieb in die Position, an der die Rückmeldung erforderlich ist. (Für Antriebe mit Federrückstellung ist dazu eine Druckbeaufschlagung des Antriebes notwendig).
- Lösen Sie die Befestigungsschraube, und drehen Sie den Nocken, bis der Schaltkontakt hergestellt ist. Testen Sie dies, indem Sie einen Stromprüfer an die entsprechenden Anschlüsse anschließen.
- Ziehen Sie die Nockenbefestigungsschraube an.
- Testen Sie, ob die richtige Kontaktposition eingestellt ist. Nehmen Sie ggf. weitere Einstellungen vor.
- Bringen Sie die Abdeckung wieder an.

7 Wartung

An Geräten, die in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden, können keine Änderungen vorgenommen werden.

El-O-Matic BV.

Asveldweg 11
Postbox 223
7550 AE Hengelo
Niederlande
Tel: +31 74 256 1000
Fax: +31 74 291 0938
www.el-o-matic.com

Table 1		Temperaturklasse und maximale Umgebungstemperatur (°C) für Kategorie 1G / 2G													
Sensortyp	Kategorie	Ci nF	Li µH	Type 1			Type 2			Type 3			Type 4		
				T1-T4	T5	T6	T1-T4	T5	T6	T1-T4	T5	T6	T1-T4	T5	T6
SC3.5 G-N0	1G	<150	<150	80°C	68°C	56°C	80°C	61°C	49°C	68°C	40°C	28°C	53°C	25°C	13°C
	2G	<150	<150	80°C	80°C	73°C	80°C	80°C	66°C	80°C	60°C	45°C	74°C	45°C	30°C

Installations- und Bedienungsanweisungen

Sheet No.: DOC.LDNA.IS10, Rev.: D
Date: Oktober 2010

LDNA-IS10




Tabelle 2		Maximal zulässige Umgebungstemperatur T _{Umax} bei U _i = 20 V für Kategorie 3G			
Pi=34 mW	Ii=25 mA	T6	66 °C		
		T5	80 °C		
		T4-T1	80 °C		
Pi=64 mW	Ii=25 mA	T6	66 °C		
		T5	80 °C		
		T4-T1	80 °C		
Pi=169 mW	Ii=52 mA	T6	45 °C		
		T5	60 °C		
		T4-T1	80 °C		
Pi= 242 mW	Ii=76 mA	T6	30 °C		
		T5	45 °C		
		T4-T1	74 °C		

Jeder Sensorschaltkreis kann mit den angegebenen Maximalwerten betrieben werden.

Table 3		Maximale Oberflächentemperaturen (°C) für Kategorie 1D / 2D											
Sensor type	Kategorie	Ci (nF)	Li (µH)	Type 1			Type 2			Type 3			Type 4
				Tu=40°C	Tu=70°C	Tu=77°C	Tu=40°C	Tu=70°C	Tu=74°C	Tu=40°C	Tu=60°C	-/-	-/-
SC3.5 G-N0	1D	<150	<150	44°C	73°C	80°C	48°C	76°C	80°C	60°C	80°C	-/-	-/-
	2D	<150	<150	44°C	64°C	73°C	48°C	58°C	74°C	60°C	70°C	80°C	80°C

Tu = Obergrenze der Umgebungstemperatur

EMERSON Process Management
Asveldweg 11, 7556 BR, HENGELO, The Netherlands
ROC no 3200 Rev. A
EG-Konformitätserklärung in Übereinstimmung mit EMC-Richtlinien 2004/108/EC, ATEX-Richtlinie 94/9/EC
Hiermit erklären wir, dass die unten spezifizierten Produkte den grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsbestimmungen der erwähnten europäischen Richtlinien entsprechen.
Beschreibung: LDN-/LDNA-/HD-Schaltkasten eigensicher
Anwendungsbereich: Siehe „Installations- und Bedienungsanweisungen Schaltkasten LDN-/LDNA-/HD-Serie“
Seriennummer: Jeder Schaltkasten verfügt über eine identifizierbare Seriennummer
EMC-Richtlinie: Typen: Schalter HD LDNA LDN
Anwendbare Normen: EN 60947-5-2
ATEX-Richtlinie: ATEX-Kennzeichnung: HD- LDNA
Zertifikat: KEMA 04ATEX1005 X
Gemeldetes Gehäuse: KEMA Quality B.V., Gemeldetes Gehäuse Nr.: 0344
Anwendbare Normen: EN 50014 : 1997, EN 50284 : 1999

EMERSON Process Management
Asveldweg 11, 7556 BR, HENGELO, The Netherlands
ROC no 3201 Rev. A
EG-Konformitätserklärung in Übereinstimmung mit EMC-Richtlinien 2004/108/EC, ATEX-Richtlinie 94/9/EC
Hiermit erklären wir, dass die unten spezifizierten Produkte den grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsbestimmungen der erwähnten europäischen Richtlinien entsprechen.
Beschreibung: LDN-/LDNA-/HD-Schaltkasten eigensicher
Anwendungsbereich: Siehe „Installations- und Bedienungsanweisungen eigensicherer Schaltkasten LDN-/LDNA-/HD-Serie“
Seriennummer: Jeder Schaltkasten verfügt über eine identifizierbare Seriennummer
EMC-Richtlinie: Typen: Schalter HD-Schaltkästen LDNA-Schaltkästen LDN-Schaltkästen
Anwendbare Standards: EN 50014 : 1997, EN 50284 : 1999