


Installation Specifications
Fuse
Input: Internally fused. Not user replaceable.
Mounting
Simple snap to DIN TS35/7.5 or TS35/15 rail system. Unit should handle normal shock and vibration of industrial use and transportation without falling off the rail.
Connections
An accessible disconnect device shall be installed external to the equipment. Input: Use copper conductors only, 60/75°C. Connector size range: 18-8 AWG (0.823-8.365 mm ²) for solid conductors. Screw torque: 9 lb-inch (approximately 101.68 N-cm). Output: Use copper conductors only, 60/75°C. Connector size range: 24-12 AWG (0.20-3.3 mm ²) for solid conductors. Screw torque: 6 lb-inch (approximately 67.8 N-cm). Use only one copper wire per terminal for input and output. Two terminals per output.

Especificaciones de Instalación
Fusible
Entrada: Fusibles internos.
Montaje
Se adapta de manera sencilla en sistema Riel DIN TS35/7.5 ó Sistema TS35/15. La unidad debe soportar un golpe normal y vibración de uso industrial y transportación sin caer del riel
Conexiones
Un dispositivo accesible de desconexión será instalado externo al equipo. Entrada: Terminales del tornillo. Utilizar sólo conductor de cobre, 60/75°C. Gama del tamaño del conector: 18-8 conductor sólido del AWG (0.823-8.365 mm ²). Enfores de torsión del tornillo: 9 lb-inch (approx. 101.68 N-cm). Salida: Utilizar sólo conductor de cobre, 60/75°C. Gama del tamaño del conector: 24-12 conductor sólido del AWG (0.20-3.3 mm ²). Esfuerzo de torsión del tornillo: 6 lb-inch (approx. 67.8 N-cm). Utilice solamente un alambre de cobre por terminal para la entrada y la salida. Dos terminales por salida.


Spécifications d'installation
Fusible
Entrée : Avec fusible ne peuvent pas être remplacés par l'utilisateur
Montage
Simple claquement sur rail DIN TS35/7.5 ou TS35/15. L'unité doit pouvoir supporter, des chocs liés aux vibrations d'origine industrielles ou au transport, sans dérailler.
Connexions
Un dispositif accessible de déconnexion doit être installé à l'extérieur de l'Equipment. Entrée: Bornes à vis. Utiliser seulement conducteurs en cuivre, 60/75°C. Taille de connecteurs: 0.823-8.365 mm ² (18-8 A.W.G.). Couple de vis: approx. 101.68 N-cm (9 livre-pouces). Sortie: Utiliser seulement conducteurs en cuivre, 60/75°C. Taille de connecteur: 0.20-3.3 mm ² (24-12 A.W.G.). Couple de vis: approx. 67.8 N-cm (6 livre-pouces). Utiliser seulement un conducteur de cuivre par borne pour l'entrée et la sortie. Deux bornes par type de sortie.

DIN Rail Mounting/Montaje en Riel DIN/Montage du Rail DIN



- Tilt unit as illustrated.
Incline la unidad como se ilustra.
Incliner l'appareil comme illustré.
- Put unit onto the DIN rail.
Póngala sobre el Riel DIN.
Encliqueter sur le Rail DIN.
- Push unit downward until it stops.
Empuje hacia abajo hasta que se detenga.
Pousser vers le bas jusqu'à l'arrêt.
- Push at the lower front edge to lock.
Empuje de la parte baja del frente para asegurar.
Appuyer sur le bord inférieur pour fixer.
- Gently shake the unit to ensure that it is secure.
Mueva la unidad ligeramente para verificar está segura.
Vérifier que l'appareil est bien fixé.

Power De-Rating Curve/ Curva de alteración de poder/ Pouvoir réduisant les taxes la courbe



SOLAHD


Power Supplies

SVL 5-24-100 & SVL 2-48-100

EMERSON




P/N: A272-276 Rev. 1 4/2016
© 2016 Appleton Grp LLC d/b/a
Appleton Group. All rights reserved.




Dimensions/Dimensiones/Dimensions






H	W	D
4.84 in. (123.6 mm.)	1.57 in. (40.0 mm.)	4.63 in. (117.6 mm.)

While every precaution has been taken to ensure accuracy and completeness in this manual, Appleton Grp LLC d/b/a Appleton Group assumes no responsibility, and disclaims all liability for damages resulting from use of this information or for any errors or omissions. Specifications are subject to change without notice. Aunque se ha tomado toda precaución para asegurar precisión e integridad en esta información, Appleton Grp LLC d/b/a Appleton Group no asume ninguna responsabilidad y deniega toda responsabilidad por daños que resulten por el uso de esta información o por cualquier error u omisión. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Nous avons pris toutes les précautions possibles pour assurer l'exactitude et l'intégrité du présent document ; cependant Appleton Grp LLC d/b/a Appleton Group n'assume aucune obligation et rejette toute responsabilité en ce qui concerne les dommages découlant de l'utilisation du présent document ou de toute erreur ou omission qu'il pourrait comprendre. Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Technical Specifications		
Catalog Number	SVL 5-24-100	SVL 2-48-100
Input		
Nominal Voltage	100-240 V ac	
Inrush Current	20 A typ.@115 V ac; 40A typ.@ 230 V ac	
Power Factor (PFC)	EN61000-3-2 Class A	
Nominal Frequency	50/60 Hz	
Output		
Nominal Voltage	24 V (22-28 Vdc Adjustable)	48 V (44-56 Vdc Adjustable)
Current	5.0 A	2.5 A
Power	120 W	
Hold-up Time	Typically >10 ms at full load (+25°C) @ 115 Vac	
Tolerance	<± 2% overall	
• Line Regulation	± 0.5%	
• Load Regulation	± 1%	
Initial Voltage Setting	24 Vdc ± 2%	48 Vdc ± 2%
Ripple/PARD @ 25°C	<120mVpp	<150mVpp
Overvoltage Protection	28.8-35.2 V Latching Mode	56-67.2 V Latching Mode
DC OK LED	GREEN light = DC OK , OCP = blinking	
Standards & Certifications		
Emissions	EN55022 Class B, EN55011 Class B, EN61000-6-3, EN61000-6-4, EN61204-3, EN61000-3-2 Class A, EN61000-3-3	
Immunity	EN55024, EN61000-6-1, EN61000-6-2 (EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11) Level 3, Performance Criteria A, SEMI F47 @ 200 V ac	
Approvals	 : UL 508, CSA C22.2 No. 107.1  : UL 60950-1/CSA C22.2 60950-1 2 nd edition.  : IEC/EN 60950-1 2 nd edition CB Scheme	
Environmental Data		
Ambient Temperature	Storage: -40°C to +85°C Operating temp: -20°C to +70°C > 40°C @115V; >50°C at 230V; < -10°C - Derate output according to Power Derating Curve. Install in a controlled environment.	
Degree of Protection	IP20 (EN60529)	
Minimum Required Free Space for Cooling	80mm above and below, 25mm left and right	
Weight	535 g (1.18lb)	
Humidity	5 to 95 % RH Non- Condensing	
Altitude	0 to 2,000 m (0 to 7,000 ft)	
Vibration	Operating: IEC60068-2-6, Sine Wave: 10Hz to 500Hz @19.6m/s ² , displacement of 0.35mm, 60 min per axis for all X, Y, Z direction. Non-Operating: IEC60068-2-6, Random : 5hz to 500Hz (2.09 Grms); 20 min per axis for all X,Y,Z	
Shock	Operating: IEC60068-2-27, Half Sine Wave: 10G for a duration of 11ms, shock for 1 direction (X axis) Non-operating : IEC60068-2-27, Half Sine Wave : 50G for duration of 11ms, 3 shocks for each 3 directions	
MTBF	> 700khrs (115Vac/230Vac @ 25°C) As Per Telcordia SR-332 issue 3 Jan 2011.	
Technical Support		
(800) 377-4384/(847) 268-6651 • solahd.technicalservices@emerson.com • www.solahd.com		

Datos Técnicos		
	SVL 5-24-100	SVL 2-48-100
Entrada		
Voltaje Nominal	100-240 V CA	
Arranque	20 A typ. @ 115 V CA; 40 A typ. @ 230 V CA	
Factor de Potencia (PFC)	EN61000-3-2 Clase A	
Frecuencia Nominal	50/60 Hz	
Salida		
Voltaje Nominal	24 V (22-28 V CC Ajustable)	48 V (44-56 V CC Ajustable)
Corriente	5.0 A	2.5 A
Potencia	120 W	
Tiempo de Retención	Típicamente >10 ms a plena carga (+25°C) @ 115 V CA	
Tolerancia	<± 2% en conjunto	
• Regulación de Línea	± 0.5%	
• Regulación de Carga	± 1%	
Ajuste Inicial de Voltaje	24 V CC ± 2%	48 V CC ± 2%
Rizo/PARD @ 25°C	<120mVpp	<150mVpp
Protección de Sobre Voltaje	28.8-35.2 V mode de enclavamiento	56-67.2 V mode de enclavamiento
DC OK LED	Luz Verde = DC OK , OCP = parpadear	
Estándares, Certificaciones		
Emisiones	EN55022 Clase B, EN55011 Clase B, EN61000-6-3, EN61000-6-4, EN61204-3, EN61000-3-2 Clase A, EN61000-3-3	
Inmunidad	EN55024, EN61000-6-1, EN61000-6-2 (EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11) nivel 3, Criterios de rendimiento A, SEMI F47 @ 200 V CA	
Aprobaciones	 : UL 508, CSA C22.2 No. 107.1  : UL 60950-1/CSA C22.2 60950-1 2 ^a edición  : IEC/EN 60950-1 2 ^a edición CB Scheme,	
Datos Ambientales		
Temperatura Ambiente	Almacenamiento: -40°C to +85°C Temperatura de funcionamiento: -20°C to +70°C > 40°C @115V; >50°C at 230V; < -10°C - Disminuya los valores normales de la salida según la Curva de Alteración de Poder. Instalar en un ambiente controlado.	
Grado de Protección	IP20 (EN60529)	
Mínimo Espacio Requerido para Enfriamiento	80 mm por encima y por debajo, 25 mm izquierda y derecha	
Peso	535 g (1.18lb)	
Humidity	5 to 95 % RH Non- Condensing	
Altitude	0 to 2,000 m (0 to 7,000 ft)	
Vibration	Funcionamiento: IEC60068-2-6, la onda de seno: 10Hz a 500Hz @19.6 m/s ² , desplazamiento de 0.35 mm, 60 min por eje para todos X, Y, dirección de Z. No operativos: IEC60068-2-6, al azar: 5hz a 500Hz (2.09 Grms); 20 minutos por eje para todos X, Y, Z	
Shock	Funcionamiento: IEC60068-2-27, media onda de seno: 10G para una duración de 11ms, choque para 1 dirección (eje X) No operativos: IEC60068-2-27, media onda de seno: 50G durante 11ms, 3 choques por cada 3 direcciones	
MTBF	> 700khrs (115 V CA / 230V CA @ 25°C) Según la versión Telcordia SR-332 03 de enero 2011.	
Servicio Técnico		
(800) 377-4384/(847) 268-6651 • solahd.technicalservices@emerson.com • www.solahd.com		

Données Techniques		
	SVL 5-24-100	SVL 2-48-100
Entrés		
Valeur Nominale	100-240 V c.a.	
Inrupption	20 A typ.@115 V c.a.; 40 A typ.@230 V c.a	
Facteur de Puissance (PFC)	EN61000-3-2 Classe A	
Fréquence Nominale	50/60 Hz	
Sortie		
Valeur Nominale	24 V (22-28 V c.c. Ajustable)	48 V (44-56 V c.c. Ajustable)
Courant	5.0 A	2.5 A
Puissance	120 W	
Temps de Tient	Typiquement >10 ms à pleine charge (+25°C) @ 115 V c.a.	
Tolérance	<± 2% en général	
• Régulation de Ligne	± 0.5%	
• Régulation de Charge	± 1%	
Réglage Initial du Courant	24 V c.c. ± 2%	48 V c.c. ± 2%
Ondulation/PARD @ 25°C	<120mVpp	<150mVpp
Protection Contre la Surtension	28.8-35.2 V mode de verrouillage	56-67.2 V mode de verrouillage
DC OK LED	Voyant VERT = DC OK, OCP = clignotant	
Normes, Autorisations		
Emissions Dégagées	EN55022 Classe B, EN55011 Classe B, EN61000-6-3, EN61000-6-4, EN61204-3, EN61000-3-2 Classe A EN61000-3-3	
Immunité	EN55024, EN61000-6-1, EN61000-6-2 (EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11) Niveau 3, Critères de performance A, SEMI F47 @ 200 V c.a.	
Approbations	 : UL 508, CSA C22.2 No. 107.1  : UL 60950-1/CSA C22.2 60950-1 2 ^{ème} édition  : IEC/EN 60950-1 2 ^{ème} édition CB Scheme	
Données Environnementales		
Température Ambiante	Stockage: -40°C to +85°C Température de fonctionnement: -20°C to +70°C > 40°C @115V; >50°C at 230V; < -10°C - Réduisez les taxes la production selon le Pouvoir Réduisant les taxes la Courbe. Installer dans un environnement contrôlé.	
Degrés de Protection	IP20 (EN60529)	
L'espace minimum requis pour le refroidissement	80 mm au dessus et au dessous, 25 mm à gauche et à droite	
Poids	535 g (1.18lb)	
Humidity	5 to 95 % RH Non- Condensing	
Altitude	0 to 2,000 m (0 to 7,000 ft)	
Vibration	Fonctionnement: IEC60068-2-6, Onde sinusoïdale 10Hz à 500Hz @ 19.6 m/s ² , déplacement de 0.35 mm, 60 min par axe pour tout X, Y, Z. Non-fonctionnement: IEC60068-2-6, 5hz aléatoire à 500Hz (2.09 Grms); 20 min par axe pour tout X, Y, Z	
Shock	Fonctionnement: IEC60068-2-27, demi d'onde sinusoïdale: 10G pour une durée de 11ms, choc pour 1 direction (axe X) Non-fonctionnement: IEC60068-2-27, demi d'onde sinusoïdale: 50G pour la durée de 11ms, 3 chocs pour chaque 3 directions	
MTBF	> 700khrs (115V c.a./230V c.a. à 25°C) conformément à par Telcordia SR-332 3 janvier 2011.	
Assistance Technique		
(800) 377-4384/(847) 268-6651 • solahd.technicalservices@emerson.com • www.solahd.com		