

## EB atitikties deklaracija

Mes, gamintojas,

**Emerson Process Management  
Fisher Controls International LLC  
205 South Center Street  
Marshalltown, Iowa 50158, USA (JAV)**

su savo išskirtine atsakomybe pareiškiame, kad toliau nurodyti gaminiai, kurie yra

**neelektriniai prietaisai  
(pneumatiniai padėties nustatymo įtaisai, valdikliai, keitikliai, pneumatinio signalo  
stiprintuvai ir jungikliai),**

su kuriais yra susijusi ši deklaracija, atitinka toliau išvardytų Europos Bendrijos direktyvų, įskaitant naujausius pakeitimus, reikalavimus, kaip parodyta pridedamame sąrašė.

Atitikties prielaida grindžiama darnųjų standartų ir, jei taikytina ir privaloma, Europos Bendrijos notifikuotosios įstaigos sertifikavimo taikymu, kaip parodyta pridedamame sąrašė.



---

Danny Nelson  
Prietaisų verslo padalinio viceprezidentas

---

2016 m. kovo 14 d.

Data

### **Kontaktai Europoje**

Emerson Process Management | Group Services SAS | Rue Paul-Baudry | B.P. 10 | 68701 Cernay Cedex France (Prancūzija)

**ATEX direktyva 2014/34/ES (taikytina tik tuo atveju, jei ant gaminio nurodytas  ženklas)**

Neelektriniai prietaisai – II grupė 2 GD kategorija

Įranga žymima taip:



Taikyti standartai: EN13463-1:2009, EN1127-1:2011

Techniniai dokumentai perduoti ir saugomi notifikuojoje įstaigoje:  
SGS Baseefa Limited – notifikuotosios įstaigos numeris: 1180  
Rockhead Business Park  
Staden Lane, Buxton, Derbyshire SK17 9RZ  
United Kingdom (Jungtinė Karalystė)

**SID direktyva 2014/68/ES**

SEP deklaracija

Modeliai: neelektriniai prietaisai (pneumatiniai padėties nustatymo įtaisai, valdikliai, keitikliai, pneumatinio signalo stiprintuvai ir jungikliai)

Pirmiau nurodyta įranga buvo suprojektuota ir pagaminta laikantis gerosios inžinerinės praktikos (Sound Engineering Practice, SEP) ir SĮD direktyvos 4 straipsnio 3 dalies nuostatų. Todėl ši įranga negali būti ženklinama „CE“ ženklu, nurodančiu atitiktį SĮD direktyvos reikalavimams. Vis dėlto įranga *gali* būti ženklinama „CE“ ženklu, taip nurodant atitiktį *kitų* taikytinų Europos Bendrijos direktyvų nuostatoms.

## **EB atitikties deklaracija**

Mes, gamintojas,

**Emerson Process Management  
Fisher Controls International LLC  
205 South Center Street  
Marshalltown, Iowa 50158, USA (JAV)**

su savo išskirtine atsakomybe pareiškiame, kad toliau nurodytas gaminys

**skaitmeninis lygio reguliatorius  
DLC3010,**

su kuriuo yra susijusi ši deklaracija, atitinka toliau išvardytų Europos Bendrijos direktyvų, įskaitant naujausius pakeitimus, reikalavimus, kaip parodyta pridedamame sąrašė.

Atitikties prielaida grindžiama darnųjų standartų ir, jei taikytina ir privaloma, Europos Bendrijos notifikuotosios įstaigos sertifikavimo taikymu, kaip parodyta pridedamame sąrašė.



---

Danny Nelson  
Prietaisų verslo padalinio viceprezidentas

2016 m. kovo 14 d.

---

Data

### **Kontaktai Europoje**

Emerson Process Management | Group Services SAS | Rue Paul-Baudry | B.P. 10 | 68701 Cernay Cedex France (Prancūzija)

## **EMS direktyva 2014/30/ES**

Visi modeliai

EN 61326-1:2013

EN61326-2-3:2006

## **ATEX direktyva 2014/34/ES (taikytina tik tuo atveju, jei ant gaminio nurodytas ženklas)**

Sertifikatas – **LCIE01ATEX6053X – II grupė 1 GD kategorija** – saugusis prietaisas, atsparus dulkėms  
DLC3010

Ex ia IIC T5(Ta ≤ 80 °C) Ga

Ex ia IIIC T83°C(Ta ≤ 80 °C) Da, IP66

Taikyti standartai: EN60079-0:2012 + A11:2013 ir EN60079-11:2012

Sertifikatas – **LCIE01ATEX6054X – II grupė 2 GD kategorija** – atsparus ugniai ir dulkėms  
DLC3010

Ex d IIC T5(Ta ≤ 80 °C) Gb

Ex tb IIIC T83°C(Ta ≤ 80 °C) Db, IP66

Taikyti standartai: EN60079-0:2012 + A11:2013, EN60079-1:2007 ir EN60079-31:2009

Sertifikatas – **LCIE02ATEX6055X – II grupė 3 GD kategorija** – n tipo, atsparus dulkėms  
DLC3010

Ex nA IIC T5(Ta ≤ 80 °C) Gc

Ex tc IIIC T83°C(Ta ≤ 80 °C) Dc, IP66

Taikyti standartai: EN60079-0:2012 + A11: 2013, EN60079-15:2010 ir EN60079-31:2009

### **ATEX notifikuoti įstaiga EB tipo tyrimo sertifikatui (-ams)**

LCIE – Laboratoire Central des Industries Electriques – notifikuotosios įstaigos numeris: 0081

33 Avenue du General Leclerc BP 8

F92233 Fontenay-aux-Roses cedex

France (Prancūzija)

### **ATEX notifikuoti įstaiga kokybės užtikrinimui**

SGS Baseefa Limited – notifikuotosios įstaigos numeris: 1180

Rockhead Business Park

Staden Lane, Buxton, Derbyshire SK17 9RZ

United Kingdom (Jungtinė Karalystė)

## **EB atitikties deklaracija**

Mes, gamintojas,

**Emerson Process Management  
Fisher Controls International LLC  
205 South Center Street  
Marshalltown, Iowa 50158, USA (JAV)**

su savo išskirtine atsakomybe pareiškiame, kad toliau nurodytas (-i) gaminys (-iai)

**skaitmeniniai vožtuvo valdikliai**

**DVC6010, DVC6020, DVC6030, DVC6010S, DVC6020S, DVC6030S,  
DVC6010F, DVC6020F, DVC6030F, DVC6010FS, DVC6020FS, DVC6030FS,  
DVC6005, DVC6005F, DVC6015, DVC6025, DVC6035,  
DVC6200, DVC6200S, DVC6200F, DVC6200FS, DVC6200P, DVC6200PS,  
DVC6205, DVC6205F, DVC6205P, DVC6215,**

su kuriuo (-iais) yra susijusi ši deklaracija, atitinka toliau išvardytų Europos Bendrijos direktyvų, įskaitant naujausius pakeitimus, reikalavimus, kaip parodyta pridedamame sąrašė.

Atitikties prielaida grindžiama darnųjų standartų ir, jei taikytina ir privaloma, Europos Bendrijos notifikuotosios įstaigos sertifikavimo taikymu, kaip parodyta pridedamame sąrašė.



---

Danny Nelson  
Prietaisų verslo padalinio viceprezidentas

---

2016 m. kovo 14 d.

Data

### **Kontaktai Europoje**

Emerson Process Management | Group Services SAS | Rue Paul-Baudry | B.P. 10 | 68701 Cernay Cedex France (Prancūzija)

## **EMS direktyva 2014/30/ES**

Visi modeliai  
EN 61326-1:2013

## **SID direktyva 2014/68/ES**

SEP deklaracija

Modeliai: DVC6010, DVC6020, DVC6030, DVC6010S, DVC6020S, DVC6030S, DVC6005, DVC6005F, DVC6200, DVC6200S, DVC6200F, DVC6200FS, DVC6200P, DVC6200PS, DVC6205, DVC6205F, DVC6205P

Pirmiau nurodyta įranga buvo suprojektuota ir pagaminta laikantis gerosios inžinerinės praktikos (Sound Engineering Practice, SEP) ir SID direktyvos 4 straipsnio 3 dalies nuostatų. Todėl ši įranga negali būti ženklinama „CE“ ženklu, nurodančiu atitiktį SID direktyvos reikalavimams. Vis dėlto įranga gali būti ženklinama „CE“ ženklu, taip nurodant atitiktį *kitų* taikytinų Europos Bendrijos direktyvų nuostatoms.

## **ATEX direktyva 2014/34/ES (taikytina tik tuo atveju, jei ant gaminio nurodytas ženklas)**

Sertifikatas – **LCIE02ATEX6002X – II grupė 1 GD kategorija** – saugusis prietaisas, atsparus dulkėms

--KAI ĮRENGIAMA PAGAL DWG GE60771--

### HART – HW1

DVC6010, DVC6020, DVC6030, DVC6010S, DVC6020S, DVC6030S, DVC6005, DVC6200, DVC6200S

Ex ia IIC or IIB T5(Ta ≤ 80 °C), T6(Ta ≤ 75 °C) Ga

DVC6010, DVC6020, DVC6030, DVC6010S, DVC6020S, DVC6030S

Ex ia IIIC T92 °C(Ta ≤ 80 °C) / T85 °C(Ta ≤ 73 °C) Da

DVC6005, DVC6200, DVC6200S

Ex ia IIIC T89 °C(Ta ≤ 80 °C) / T85 °C(Ta ≤ 76 °C) Da

### HART – HW2 be I/O paketo

DVC6010, DVC6020, DVC6030, DVC6010S, DVC6020S, DVC6030S, DVC6005, DVC6200, DVC6200S, DVC6205

Ex ia IIC T5(Ta ≤ 80 °C), T6(Ta ≤ 74 °C) Ga

DVC6010, DVC6020, DVC6030, DVC6010S, DVC6020S, DVC6030S

Ex ia IIIC T101 °C(Ta ≤ 80 °C) / T85 °C(Ta ≤ 64 °C) Da

DVC6005, DVC6200, DVC6200S, DVC6205

Ex ia IIIC T91 °C(Ta ≤ 80 °C) / T85 °C(Ta ≤ 74 °C) Da

### HART – HW2 su I/O paketu

DVC6010, DVC6020, DVC6030, DVC6010S, DVC6020S, DVC6030S, DVC6005, DVC6200, DVC6200S, DVC6205

Ex ia IIC arba IIB T5(Ta ≤ 80 °C), T6(Ta ≤ 61 °C) Ga

Ex ia IIIC T104 °C(Ta ≤ 80 °C) / T85 °C(Ta ≤ 61 °C) Da

### FIELDBUS ir PROFIBUS

DVC6010F, DVC6020F, DVC6030F, DVC6010FS, DVC6020FS, DVC6030FS, DVC6005F, DVC6200F,

DVC6200FS, DVC6200P, DVC6200PS, DVC6205F, DVC6205P

Ex ia IIC T4(Ta ≤ 80 °C), T5(Ta ≤ 77 °C), T6(Ta ≤ 62 °C) Ga

Ex ia IIIC T103 °C(Ta ≤ 80 °C) / T100 °C(Ta ≤ 77 °C) / T85 °C(Ta ≤ 62 °C) Da

### GRIŽTAMOJO RYŠIO BLOKAS

DVC6015, DVC6025, DVC6035

Ex ia IIC T4(Ta ≤ 125 °C), T5(Ta ≤ 95 °C), T6(Ta ≤ 80 °C) Ga

Ex ia IIIC T146 °C(Ta ≤ 125 °C) / T135 °C(Ta ≤ 114 °C) / T100 °C(Ta ≤ 79 °C) / T85 °C(Ta ≤ 64 °C) Da

DVC6215 – apsauga nuo dulkių

Ex ia IIC T4(Ta ≤ 125 °C), T5(Ta ≤ 95 °C), T6(Ta ≤ 80 °C) Ga

Taikyti standartai: EN60079-0:2012 + A11:2013, EN60079-11:2012

Sertifikatas – **LCIE02ATEX6001X – II grupė 2 G kategorija** – atsparus ugniai

DVC6010, DVC6020, DVC6030, DVC6010S, DVC6020S, DVC6030S, DVC6010F, DVC6020F, DVC6030F,

DVC6010FS, DVC6020FS, DVC6030FS, DVC6005, DVC6005F, DVC6200, DVC6200F, DVC6200P, DVC6200S,

DVC6200FS, DVC6200PS, DVC6205, DVC6205F, DVC6205P

Ex d IIC T5(Ta ≤ 85 °C), T6(Ta ≤ 80 °C) Gb

DVC6015, DVC6025, DVC6035, DVC6215

Ex d IIC T4( $T_a \leq 125 \text{ }^\circ\text{C}$ ), T5( $T_a \leq 95 \text{ }^\circ\text{C}$ ), T6( $T_a \leq 80 \text{ }^\circ\text{C}$ ) Gb  
Taikyti standartai: EN60079-0:2012 + A11:2013, EN60079-1:2007

Sertifikatas – **LCIE02ATEX6003X – II grupė 3 G kategorija** – n tipo

DVC6010, DVC6020, DVC6030, DVC6010S, DVC6020S, DVC6030S, DVC6010F, DVC6020F, DVC6030F,  
DVC6010FS, DVC6020FS, DVC6030FS, DVC6005, DVC6005F, DVC6200, DVC6200F, DVC6200P, DVC6200S,  
DVC6200FS, DVC6200PS, DVC6205, DVC6205F, DVC6205P

Ex nC IIC T5( $T_a \leq 80 \text{ }^\circ\text{C}$ ), T6( $T_a \leq 75 \text{ }^\circ\text{C}$ ) Gc  
DVC6015, DVC6025, DVC6035, DVC6215

Ex nA IIC T4( $T_a \leq 125 \text{ }^\circ\text{C}$ ), T5( $T_a \leq 95 \text{ }^\circ\text{C}$ ), T6( $T_a \leq 80 \text{ }^\circ\text{C}$ ) Gc  
Taikyti standartai: EN60079-0:2012 + A11:2013, EN60079-15:2010

ATEX notifikuoti įstaiga EB tipo tyrimo sertifikatui (-ams)

LCIE – Laboratoire Central des Industries Electriques – notifikuotosios įstaigos numeris: 0081  
33 Avenue du General Leclerc BP 8  
F92233 Fontenay-aux-Roses cedex  
France (Prancūzija)

ATEX notifikuoti įstaiga kokybės užtikrinimui

SGS Baseefa Limited – notifikuotosios įstaigos numeris: 1180  
Rockhead Business Park  
Staden Lane, Buxton, Derbyshire SK17 9RZ  
United Kingdom (Jungtinė Karalystė)

## **EB atitikties deklaracija**

Mes, gamintojas,

**Emerson Process Management  
Fisher Controls International LLC  
205 South Center Street  
Marshalltown, Iowa 50158, USA (JAV)**

su savo išskirtine atsakomybe pareiškiame, kad toliau nurodytas (-i) gaminys (-iai)

**elektropneumatiniai keitikliai  
3622, 3722 582i,  
elektropneumatinis keitiklis  
646,  
elektropneumatinis padėties nustatymo įtaisas  
3661,**

su kuriuo (-iais) yra susijusi ši deklaracija, atitinka toliau išvardytų Europos Bendrijos direktyvų, įskaitant naujausius pakeitimus, reikalavimus, kaip parodyta pridedamame sąrašė.

Atitikties prielaida grindžiama darnųjų standartų ir, jei taikytina ir privaloma, Europos Bendrijos notifikuotosios įstaigos sertifikavimo taikymu, kaip parodyta pridedamame sąrašė.



---

Danny Nelson  
Prietaisų verslo padalinio viceprezidentas

---

2016 m. kovo 14 d.

Data

### **Kontaktai Europoje**

Emerson Process Management | Group Services SAS | Rue Paul-Baudry | B.P. 10 | 68701 Cernay Cedex France (Prancūzija)



## **EMS direktyva 2014/30/ES**

Visi modeliai  
EN 61326-1:2013

## **SID direktyva 2014/68/ES**

SEP deklaracija

Modeliai: 3622, 3722, 582i, 646, 3661

Pirmiau nurodyta įranga buvo suprojektuota ir pagaminta laikantis gerosios inžinerinės praktikos (Sound Engineering Practice, SEP) ir SĮD direktyvos 4 straipsnio 3 dalies nuostatų. Todėl ši įranga negali būti ženklinama „CE“ ženklu, nurodančiu atitiktį SĮD direktyvos reikalavimams. Vis dėlto įranga gali būti ženklinama „CE“ ženklu, taip nurodant atitiktį *kitų* taikytinų Europos Bendrijos direktyvų nuostatoms.

## **ATEX direktyva 2014/34/ES (taikytina tik tuo atveju, jei ant gaminio nurodytas ženklas)**

Sertifikatas – **LCIE03ATEX6001X – II grupė 1 GD kategorija** – saugusis prietaisas, atsparus dulkėms  
3622, 3722

Ex ia IIC T4(Ta ≤ 82 °C), T5(Ta ≤ 62 °C), T6(Ta ≤ 47 °C) Ga

Ex ia IIIC T120 °C(Ta ≤ 82 °C) / T100 °C(Ta ≤ 62 °C) / T85 °C(Ta ≤ 47 °C) Da, IP64

582i

Ex ia IIC T4(Ta ≤ 71 °C), T5(Ta ≤ 62 °C), T6(Ta ≤ 47 °C) Ga

Ex ia IIIC T109 °C(Ta ≤ 71 °C) / T100 °C(Ta ≤ 62 °C) / T85 °C(Ta ≤ 47 °C) Da, IP64

646

Ex ia IIC T4(Ta ≤ 71 °C), T5(Ta ≤ 40 °C) Ga

Ex ia IIIC T155 °C(Ta ≤ 71 °C) / T124 °C(Ta ≤ 40 °C) Da, IP64

3661 – apsauga nuo dulkių

Ex ia IIC T4(Ta ≤ 82 °C), T5(Ta ≤ 62 °C), T6(Ta ≤ 47 °C) Ga

Taikyti standartai: EN60079-0:2012, EN60079-11:2012

Sertifikatas – **KEMA04ATEX2137X – II grupė 2 GD kategorija** – atsparus ugniai ir dulkėms  
582i, 646

Ex d IIC T6(Ta ≤ 71 °C) Gb

Ex tb IIIC T74 °C(Ta ≤ 71 °C) Db

3622, 3722

Ex d IIC T5(Ta ≤ 82 °C) Gb

Ex tb IIIC T82 °C(Ta ≤ 79 °C) Db

Taikyti standartai: EN60079-0:2012, EN60079-1:2007, EN60079-31:2009

Sertifikatas – **LCIE03ATEX6002X – II grupė 3 GD kategorija** – n tipo, atsparus dulkėms  
3622, 3722

Ex nA IIC T6(Ta ≤ 82 °C) Gc

Ex tc IIIC T85 °C(Ta ≤ 82 °C) Dc, IP64

582i

Ex nA IIC T6(Ta ≤ 71 °C) Gc

Ex tc IIIC T85 °C(Ta ≤ 71 °C) Dc, IP64

646

Ex nA IIC T6(Ta ≤ 71 °C) Gc

Ex tc IIIC T85 °C(Ta ≤ 71 °C) Dc, IP64

3661 – apsauga nuo dulkių

Ex nA IIC T6(Ta ≤ 82 °C) Gc

Taikyti standartai: EN60079-0:2012, EN60079-15:2010, EN60079-31:2009

### **ATEX notifikuotoji įstaiga EB tipo tyrimo sertifikatui (-ams)**

LCIE – Laboratoire Central des Industries Electriques – notifikuotosios įstaigos numeris: 0081  
33 Avenue du General Leclerc BP 8  
F92233 Fontenay-aux-Roses cedex

France (Prancūzija)

DEKRA Certification B.V. – notifikuotosios įstaigos numeris: 0344

Utrechtseweg 310

6812 AR Arnhem

P.O. Box 5185

6802 ED Arnhem

The Netherlands (Nyderlandai)

ATEX notifikuotoji įstaiga kokybės užtikrinimui

SGS Baseefa Limited – notifikuotosios įstaigos numeris: 1180

Rockhead Business Park

Staden Lane, Buxton, Derbyshire SK17 9RZ

United Kingdom (Jungtinė Karalystė)

## **EB atitikties deklaracija**

Mes, gamintojas,

**Emerson Process Management  
Fisher Controls International LLC  
205 South Center Street  
Marshalltown, Iowa 50158, USA (JAV)**

su savo išskirtine atsakomybe pareiškiame, kad toliau nurodytas (-i) gaminys (-iai)

**padėties keitiklis  
4210, 4211, 4221, 4215, 4220, 4221, 4222,**

su kuriuo (-iais) yra susijusi ši deklaracija, atitinka toliau išvardytų Europos Bendrijos direktyvų, įskaitant naujausius pakeitimus, reikalavimus, kaip parodyta pridedamame sąrašė.

Atitikties prielaida grindžiama darnųjų standartų ir, jei taikytina ir privaloma, Europos Bendrijos notifikuotosios įstaigos sertifikavimo taikymu, kaip parodyta pridedamame sąrašė.



---

Danny Nelson  
Prietaisų verslo padalinio viceprezidentas

2016 m. kovo 14 d.

---

Data

### **Kontaktai Europoje**

Emerson Process Management | Group Services SAS | Rue Paul-Baudry | B.P. 10 | 68701 Cernay Cedex France (Prancūzija)

## **EMS direktyva 2014/30/ES**

Visi modeliai  
EN 61326-1:2013

## **ATEX direktyva 2014/34/ES (taikytina tik tuo atveju, jei ant gaminio nurodytas ženklas)**

Sertifikatas – **LCIE03ATEX6220X – II grupė 1 GD kategorija** – saugusis prietaisas, atsparus dulkėms  
4211, 4221

Ex ia IIC T4(Ta ≤ 71 °C), T5(Ta ≤ 40 °C) Ga

Ex ta IIIC T81 °C(Ta ≤ 71 °C), T50 °C(Ta ≤ 40 °C) Da, IP66

Taikyti standartai: EN60079-0:2009, EN60079-11:2012, EN60079-26:2007, EN60079-31:2009

Sertifikatas – **SIRA11ATEX1344 – II grupė 2 GD kategorija** – atsparus ugniai ir dulkėms

4210, 4211, 4212, 4215, 4220, 4221, 4222

Ex d IIC T5(Ta ≤ 71 °C), T6(Ta ≤ 56 °C) Gb

Ex tb IIIC T72 °C(-20 °C ≤ Ta ≤ 56 °C) Db, IP66

Taikyti standartai: EN60079-0:2009, EN60079-1:2007, EN60079-31:2009

Sertifikatas – **LCIE03ATEX6219 – II grupė 3 GD kategorija** – n tipo, atsparus dulkėms

4211, 4221

Ex nA IIC T4(Ta ≤ 71 °C) Gc

Ex tc IIIC T81 °C(Ta ≤ 71 °C) Dc, IP66

Taikyti standartai: EN60079-0:2009, EN60079-15:2010, EN60079-31:2009

### **ATEX notifikuotoji įstaiga EB tipo tyrimo sertifikatui (-ams)**

LCIE – Laboratoire Central des Industries Electriques – notifikuotosios įstaigos numeris: 0081

33 Avenue du General Leclerc BP 8

F92233 Fontenay-aux-Roses cedex

France (Prancūzija)

SIRA Certification Services – notifikuotosios įstaigos numeris: 0518

Rake Lane, Eccleston

Chester, CH4 9JN

United Kingdom (Jungtinė Karalystė)

### **ATEX notifikuotoji įstaiga kokybės užtikrinimui**

SGS Baseefa Limited – notifikuotosios įstaigos numeris: 1180

Rockhead Business Park

Staden Lane, Buxton, Derbyshire SK17 9RZ

United Kingdom (Jungtinė Karalystė)

## **EB atitikties deklaracija**

Mes, gamintojas,

**Emerson Process Management  
Fisher Controls International LLC  
205 South Center Street  
Marshalltown, Iowa 50158, USA (JAV)**

su savo išskirtine atsakomybe pareiškiame, kad toliau nurodytas (-i) gaminys (-iai)

**elektropneumatinis keitiklis  
846,**

su kuriuo (-iais) yra susijusi ši deklaracija, atitinka toliau išvardytų Europos Bendrijos direktyvų, įskaitant naujausius pakeitimus, reikalavimus, kaip parodyta pridedamame sąrašė.

Atitikties prielaida grindžiama darnųjų standartų ir, jei taikytina ir privaloma, Europos Bendrijos notifikuotosios įstaigos sertifikavimo taikymu, kaip parodyta pridedamame sąrašė.



---

Danny Nelson  
Prietaisų verslo padalinio viceprezidentas

2016 m. kovo 14 d.

---

Data

### **Kontaktai Europoje**

Emerson Process Management | Group Services SAS | Rue Paul-Baudry | B.P. 10 | 68701 Cernay Cedex France (Prancūzija)

## **EMS direktyva 2014/30/ES**

Visi modeliai  
EN 61326-1:2013

## **SID direktyva 2014/68/ES**

SEP deklaracija

Modeliai: 846

Pirmiau nurodyta įranga buvo suprojektuota ir pagaminta laikantis gerosios inžinerinės praktikos (Sound Engineering Practice, SEP) ir SĮD direktyvos 4 straipsnio 3 dalies nuostatų. Todėl ši įranga negali būti ženklinama „CE“ ženklu, nurodančiu atitiktį SĮD direktyvos reikalavimams. Vis dėlto įranga *gali* būti ženklinama „CE“ ženklu, taip nurodant atitiktį *kitų* taikytinų Europos Bendrijos direktyvų nuostatoms.

## **ATEX direktyva 2014/34/ES (taikytina tik tuo atveju, jei ant gaminio nurodytas ženklas)**

Sertifikatas – **LCIE03ATEX6298X – II grupė 1 GD kategorija** – saugusis prietaisas, atsparus dulkėms  
846

Ex ia IIC T4(Ta ≤ 80 °C), T5(Ta ≤ 40 °C) Ga

Ex ia IIIC T90 °C(Ta ≤ 80 °C) / T50 °C(Ta ≤ 40 °C) Da, IP66

Taikyti standartai: EN60079-0:2012, EN60079-11:2012, EN60079-26:2007

Sertifikatas – **Baseefa05ATEX0130X – II grupė 2 G kategorija** – atsparus ugniai  
846

Ex d IIB T5(Ta ≤ 80 °C), T6(Ta ≤ 65 °C) Gb

Taikyti standartai: EN60079-0:2012, EN60079-1:2007

Sertifikatas – **LCIE03ATEX6299 – II grupė 3 G kategorija** – n tipo, atsparus dulkėms  
846

Ex nA IIC T5(Ta ≤ 85 °C), T6(Ta ≤ 74 °C) Gc

Ex tc IIIC T88 °C(Ta ≤ 85 °C) T<sub>500</sub> / T77 °C(Ta ≤ 74 °C) T<sub>500</sub> Dc, IP66

Taikyti standartai: EN60079-0:2012, EN60079-15:2010, EN60079-31:2009

### ATEX notifikuotoji įstaiga EB tipo tyrimo sertifikatui (-ams)

LCIE – Laboratoire Central des Industries Electriques – notifikuotosios įstaigos numeris: 0081

33 Avenue du General Leclerc BP 8

F92233 Fontenay-aux-Roses cedex

France (Prancūzija)

SGS Baseefa Limited – notifikuotosios įstaigos numeris: 1180

Rockhead Business Park

Staden Lane, Buxton, Derbyshire SK17 9RZ

United Kingdom (Jungtinė Karalystė)

### ATEX notifikuotoji įstaiga kokybės užtikrinimui

SGS Baseefa Limited – notifikuotosios įstaigos numeris: 1180

Rockhead Business Park

Staden Lane, Buxton, Derbyshire SK17 9RZ

United Kingdom (Jungtinė Karalystė)

## **EB atitikties deklaracija**

Mes, gamintojas,

**Emerson Process Management  
Fisher Controls International LLC  
205 South Center Street  
Marshalltown, Iowa 50158, USA (JAV)**

su savo išskirtine atsakomybe pareiškiame, kad toliau nurodytas (-i) gaminys (-iai)

**skaitmeninis vožtuvo valdiklis  
DVC2000,**

su kuriuo (-iais) yra susijusi ši deklaracija, atitinka toliau išvardytų Europos Bendrijos direktyvų, įskaitant naujausius pakeitimus, reikalavimus, kaip parodyta pridedamame sąraše.

Atitikties prielaida grindžiama darniųjų standartų ir, jei taikytina ir privaloma, Europos Bendrijos notifikuotosios įstaigos sertifikavimo taikymu, kaip parodyta pridedamame sąraše.



---

Danny Nelson  
Prietaisų verslo padalinio viceprezidentas

2017 m. Kovo 29 d.

---

Data

### **Kontaktai Europoje**

Emerson Process Management | Group Services SAS | Rue Paul-Baudry | B.P. 10 | 68701 Cernay Cedex France (Prancūzija)

## **EMS direktyva 2014/30/ES**

Visi modeliai  
EN 61326-1:2013

## **SID direktyva 2014/68/ES**

SEP deklaracija

Modeliai: DVC2000

Pirmiau nurodyta įranga buvo suprojektuota ir pagaminta laikantis gerosios inžinerinės praktikos (Sound Engineering Practice, SEP) ir SĮD direktyvos 4 straipsnio 3 dalies nuostatų. Todėl ši įranga negali būti ženklinama „CE“ ženklu, nurodančiu atitiktį SĮD direktyvos reikalavimams. Vis dėlto įranga *gali* būti ženklinama „CE“ ženklu, taip nurodant atitiktį *kitų* taikytinų Europos Bendrijos direktyvų nuostatoms.

## **ATEX direktyva 2014/34/ES (taikytina tik tuo atveju, jei ant gaminio nurodytas ženklas)**

Sertifikatas – LCIE05ATEX6009X – II grupė 1 G kategorija – saugūs prietaisai  
DVC2000

Ex ia IIC T4(Ta ≤ 80 °C), T5(Ta ≤ 40 °C) Ga

Taikyti standartai: EN60079-0:2012 + A11: 2013, EN60079-11:2012

### **ATEX notifikuojoji įstaiga EB tipo tyrimo sertifikatui (-ams)**

LCIE – Laboratoire Central des Industries Electriques – notifikuotosios įstaigos numeris: 0081  
33 Avenue du General Leclerc BP 8  
F92233 Fontenay-aux-Roses cedex  
France (Prancūzija)

### **ATEX notifikuojoji įstaiga kokybės užtikrinimui**

SGS Baseefa Limited – notifikuotosios įstaigos numeris: 1180  
Rockhead Business Park  
Staden Lane, Buxton, Derbyshire SK17 9RZ  
United Kingdom (Jungtinė Karalystė)



## **EB atitikties deklaracija**

Mes, gamintojas,

**Emerson Process Management  
Fisher Controls International LLC  
205 South Center Street  
Marshalltown, Iowa 50158, USA (JAV)**

su savo išskirtine atsakomybe pareiškiame, kad toliau nurodytas (-i) gaminys (-iai)

**elektropneumatinis keitiklis  
i2P-100,**

su kuriuo (-iais) yra susijusi ši deklaracija, atitinka toliau išvardytų Europos Bendrijos direktyvų, įskaitant naujausius pakeitimus, reikalavimus, kaip parodyta pridedamame sąrašė.

Atitikties prielaida grindžiama darnųjų standartų ir, jei taikytina ir privaloma, Europos Bendrijos notifikuotosios įstaigos sertifikavimo taikymu, kaip parodyta pridedamame sąrašė.



---

Danny Nelson  
Prietaisų verslo padalinio viceprezidentas

2016 m. kovo 14 d.

---

Data

### **Kontaktai Europoje**

Emerson Process Management | Group Services SAS | Rue Paul-Baudry | B.P. 10 | 68701 Cernay Cedex France (Prancūzija)

## **EMS direktyva 2014/30/ES**

Visi modeliai  
EN 61326-1:2013

## **SID direktyva 2014/68/ES**

SEP deklaracija

Modeliai: i2P-100

Pirmiau nurodyta įranga buvo suprojektuota ir pagaminta laikantis gerosios inžinerinės praktikos (Sound Engineering Practice, SEP) ir SĮD direktyvos 4 straipsnio 3 dalies nuostatų. Todėl ši įranga negali būti ženklinama „CE“ ženklu, nurodančiu atitiktį SĮD direktyvos reikalavimams. Vis dėlto įranga *gali* būti ženklinama „CE“ ženklu, taip nurodant atitiktį *kitų* taikytinų Europos Bendrijos direktyvų nuostatoms.

## **ATEX direktyva 2014/34/ES (taikytina tik tuo atveju, jei ant gaminio nurodytas ženklas)**

Sertifikatas – **LCIE15ATEX3008X – II grupė 1, 2 GD kategorija** – saugusis prietaisas, atsparus ugniai ir dulkėms  
i2P-100

Ex ia IIC T3(Ta ≤ 85 °C), T4(Ta ≤ 81 °C), T5(Ta ≤ 46 °C) Ga

Ex ia IIIC T95 °C(Ta ≤ 85 °C) Da

Ex d IIC T5(Ta ≤ 85 °C), T6(Ta ≤ 75 °C) Gb

Ex tb IIIC T95 °C(Ta ≤ 85 °C) Db, IP64

Taikyti standartai: EN60079-0:2012 + A11:2013, EN60079-1:2007, EN60079-11:2012, EN60079-31:2009

Sertifikatas – **LCIE15ATEX1008 – II grupė 3 GD kategorija** – n tipo, atsparus dulkėms

i2P-100

Ex nC IIC T5(Ta ≤ 85 °C), T6(Ta ≤ 75 °C) Gc

Ex tc IIIC T95 °C(Ta ≤ 85 °C) Dc, IP64

Taikyti standartai: EN60079-0:2012 + A11:2013, EN60079-15:2010, EN60079-31:2009

### **ATEX notifikuoti įstaiga EB tipo tyrimo sertifikatui (-ams)**

LCIE – Laboratoire Central des Industries Electriques – notifikuotosios įstaigos numeris: 0081

33 Avenue du General Leclerc BP 8

F92233 Fontenay-aux-Roses cedex

France (Prancūzija)

### **ATEX notifikuoti įstaiga kokybės užtikrinimui**

SGS Baseefa Limited – notifikuotosios įstaigos numeris: 1180

Rockhead Business Park

Staden Lane, Buxton, Derbyshire SK17 9RZ

United Kingdom (Jungtinė Karalystė)

## **EB atitikties deklaracija**

Mes, gamintojas,

**Emerson Process Management  
Fisher Controls International LLC  
205 South Center Street  
Marshalltown, Iowa 50158, USA (JAV)**

su savo išskirtine atsakomybe pareiškiame, kad toliau nurodytas (-i) gaminys (-iai)

**vietinis valdymo pultas  
LCP100,**

su kuriuo (-iais) yra susijusi ši deklaracija, atitinka toliau išvardytų Europos Bendrijos direktyvų, įskaitant naujausius pakeitimus, reikalavimus, kaip parodyta pridedamame sąrašė.

Atitikties prielaida grindžiama darnųjų standartų ir, jei taikytina ir privaloma, Europos Bendrijos notifikuotosios įstaigos sertifikavimo taikymu, kaip parodyta pridedamame sąrašė.



---

Danny Nelson  
Prietaisų verslo padalinio viceprezidentas

2016 m. kovo 14 d.

---

Data

### **Kontaktai Europoje**

Emerson Process Management | Group Services SAS | Rue Paul-Baudry | B.P. 10 | 68701 Cernay Cedex France (Prancūzija)

## **EMS direktyva 2014/30/ES**

Visi modeliai  
EN 61326-1:2013

## **ATEX direktyva 2014/34/ES (taikytina tik tuo atveju, jei ant gaminio nurodytas ženklas)**

Sertifikatas – **SIRA15ATEX2194X – II grupė 1 G kategorija** – saugusis prietaisas  
LCP100

Ex ia IIB T4( $T_a \leq 65$  °C) Ga

Taikyti standartai: EN60079-0:2012, EN60079-11:2012, EN60079-26:2015

Sertifikatas – **SIRA08ATEX3335X – II grupė 2 G kategorija** – padidintos saugos, uždaro korpuso, saugusis prietaisas  
LCP100

Ex e mb [ib] IIC T4( $T_a \leq 65$  °C) Gb, IP66

Taikyti standartai: EN60079-0:2012 + A11:2013, EN60079-7:2007, EN60079-11:2012, EN60079-18:2015

Sertifikatas – **SIRA12ATEX4216X – II grupė 3 G kategorija** – saugusis prietaisas  
LCP100

Ex ic IIC T4( $T_a \leq 65$  °C) Gc

Taikyti standartai: EN60079-0:2012 + A11:2013, EN60079-11:2012

### **ATEX notifikuojoji įstaiga EB tipo tyrimo sertifikatui (-ams)**

SIRA Certification Services – notifikuotosios įstaigos numeris: 0518

Rake Lane, Ecclestone

Chester CH4 9JN

United Kingdom (Jungtinė Karalystė)

### **ATEX notifikuojoji įstaiga kokybės užtikrinimui**

SGS Baseefa Limited – notifikuotosios įstaigos numeris: 1180

Rockhead Business Park

Staden Lane, Buxton, Derbyshire SK17 9RZ

United Kingdom (Jungtinė Karalystė)

## **EB atitikties deklaracija**

Mes, gamintojas,

**Emerson Process Management  
Fisher Controls International LLC  
205 South Center Street  
Marshalltown, Iowa 50158, USA (JAV)**

su savo išskirtine atsakomybe pareiškiame, kad toliau nurodytas (-i) gaminys (-iai)

**dvipozicio valdymo  
belaidis padėties monitorius**

**„TopWorx 4310“**

**4310 maitinimas iš baterijų su pneumatine išvestimi arba be jos,  
4310 išorinis maitinimas su pneumatine išvestimi arba be jos,**

**„Fisher 4320“**

**4320 maitinimas iš baterijų su pneumatine išvestimi arba be jos,  
4320 išorinis maitinimas su pneumatine išvestimi arba be jos,**

su kuriuo (-iais) yra susijusi ši deklaracija, atitinka toliau išvardytų Europos Bendrijos direktyvų, įskaitant naujausius pakeitimus, reikalavimus, kaip parodyta pridedamame sąrašė.

Atitikties prielaida grindžiama darniųjų standartų ir, jei taikytina ir privaloma, Europos Bendrijos notifikuotosios įstaigos sertifikavimo taikymu, kaip parodyta pridedamame sąrašė.



---

Danny Nelson  
Prietaisų verslo padalinio viceprezidentas

---

2016 m. kovo 14 d.

Data

### **Kontaktai Europoje**

Emerson Process Management | Group Services SAS | Rue Paul-Baudry | B.P. 10 | 68701 Cernay Cedex France (Prancūzija)

## **EMS direktyva 2014/30/ES**

Visi modeliai  
EN 61326-1:2013

## **RID direktyva 2014/53/ES**

Visi modeliai  
EN 301 489-1:1.9.2:2011, EN 301 489-17:2.2.1:2012, IEC 61010-1:2010

## **SID direktyva 2014/68/ES**

SEP deklaracija

Modeliai: 4310, 4320 – maitinimas iš baterijų su pneumatine išvestimi, 4310, 4320 – išorinis maitinimas su pneumatine išvestimi

Pirmiau nurodyta įranga buvo suprojektuota ir pagaminta laikantis gerosios inžinerinės praktikos (Sound Engineering Practice, SEP) ir SĮD direktyvos 4 straipsnio 3 dalies nuostatų. Todėl ši įranga negali būti ženklinama „CE“ ženklu, nurodančiu atitiktį SĮD direktyvos reikalavimams. Vis dėlto įranga *gali* būti ženklinama „CE“ ženklu, taip nurodant atitiktį *kitų* taikytinų Europos Bendrijos direktyvų nuostatoms.

## **ATEX direktyva 2014/34/ES (taikytina tik tuo atveju, jei ant gaminio nurodytas ženklas)**

Sertifikatas – LCIE13ATEX3059X – II grupė 1 G kategorija – saugusis prietaisas

4310, 4320 – maitinimas iš baterijų be pneumatinės išvesties

Ex ia IIC T3(-40 °C ≤ Ta ≤ 85 °C), T4(-40 °C ≤ Ta ≤ 75 °C), T5(-40 °C ≤ Ta ≤ 40 °C) Ga

4310, 4320 – maitinimas iš baterijų su pneumatine išvestimi

Ex ia IIC T4(-20 °C ≤ Ta ≤ 50 °C), T5(-20 °C ≤ Ta ≤ 46 °C), T6(-20 °C ≤ Ta ≤ 31 °C) Ga

4310, 4320 – išorinis maitinimas be pneumatinės išvesties

Ex ia IIC T5(-40 °C ≤ Ta ≤ 80 °C) Ga

4310, 4320 – išorinis maitinimas su pneumatine išvestimi

Ex ia IIC T5(-20 °C ≤ Ta ≤ 50 °C) Ga

Taikyti standartai: EN60079-0:2012 + A11:2013, EN60079-11:2012

### ATEX notifikuotoji įstaiga EB tipo tyrimo sertifikatui (-ams)

LCIE – Laboratoire Central des Industries Electriques – notifikuotosios įstaigos numeris: 0081  
33 Avenue du General Leclerc BP 8  
F92233 Fontenay-aux-Roses cedex  
France (Prancūzija)

### ATEX notifikuotoji įstaiga kokybės užtikrinimui

SGS Baseefa Limited – notifikuotosios įstaigos numeris: 1180  
Rockhead Business Park  
Staden Lane, Buxton, Derbyshire SK17 9RZ  
United Kingdom (Jungtinė Karalystė)

## **EB atitikties deklaracija**

Mes, gamintojas,

**Emerson Process Management  
Fisher Controls International LLC  
205 South Center Street  
Marshalltown, Iowa 50158, USA (JAV)**

su savo išskirtine atsakomybe pareiškiame, kad toliau nurodytas gaminys

**skaitmeninis lygio reguliatorius  
DLC3020F,**

su kuriuo yra susijusi ši deklaracija, atitinka toliau išvardytų Europos Bendrijos direktyvų, įskaitant naujausius pakeitimus, reikalavimus, kaip parodyta pridedamame sąrašė.

Atitikties prielaida grindžiama darnųjų standartų ir, jei taikytina ir privaloma, Europos Bendrijos notifikuotosios įstaigos sertifikavimo taikymu, kaip parodyta pridedamame sąrašė.



---

Danny Nelson  
Prietaisų verslo padalinio viceprezidentas

2016 m. kovo 14 d.

---

Data

### **Kontaktai Europoje**

Emerson Process Management | Group Services SAS | Rue Paul-Baudry | B.P. 10 | 68701 Cernay Cedex France (Prancūzija)

## **EMS direktyva 2014/30/ES**

Visi modeliai

EN 61326-1:2013

EN61326-2-3:2006

## **ATEX direktyva 2014/34/ES (taikytina tik tuo atveju, jei ant gaminio nurodytas ženklas)**

Sertifikatas – **LCIE10ATEX3091X – II grupė 1 GD kategorija** – saugusis prietaisas, atsparus dulkėms  
DLC3020F

Ex ia IIC T5( $T_a \leq 80 \text{ }^\circ\text{C}$ ), T6( $T_a \leq 73 \text{ }^\circ\text{C}$ ) Ga

Ex ia IIIC T87  $^\circ\text{C}$ ( $T_a \leq 80 \text{ }^\circ\text{C}$ ) / T80  $^\circ\text{C}$ ( $T_a \leq 73 \text{ }^\circ\text{C}$ ) Da, IP66

Taikyti standartai: EN60079-0:2012 + A11:2013, EN60079-11:2012

Sertifikatas – **LCIE10ATEX3076 – II grupė 2 GD kategorija** – atsparus ugniai ir dulkėms  
DLC3020F

Ex d IIC T5( $T_a \leq 80 \text{ }^\circ\text{C}$ ), T6( $T_a \leq 73 \text{ }^\circ\text{C}$ ) Gb

Ex tb IIIC T87  $^\circ\text{C}$ ( $T_a \leq 80 \text{ }^\circ\text{C}$ ) / T80  $^\circ\text{C}$ ( $T_a \leq 73 \text{ }^\circ\text{C}$ ) Db, IP66

Taikyti standartai: EN60079-0:2012 + A11:2013, EN60079-1:2007, EN60079-31:2014

Sertifikatas – **LCIE10ATEX1010 – II grupė 3 GD kategorija** – n tipo, atsparus dulkėms  
DLC3020F

Ex nA IIC T5( $T_a \leq 80 \text{ }^\circ\text{C}$ ), T6( $T_a \leq 73 \text{ }^\circ\text{C}$ ) Gc

Ex tc IIIC T87  $^\circ\text{C}$ ( $T_a \leq 80 \text{ }^\circ\text{C}$ ) / T80  $^\circ\text{C}$ ( $T_a \leq 73 \text{ }^\circ\text{C}$ ) Dc, IP66

Taikyti standartai: EN60079-0:2012 + A11:2013, EN60079-15:2010, EN60079-31:2014

### **ATEX notifikuoti įstaiga EB tipo tyrimo sertifikatui (-ams)**

LCIE – Laboratoire Central des Industries Electriques – notifikuotosios įstaigos numeris: 0081

33 Avenue du General Leclerc BP 8

F92233 Fontenay-aux-Roses cedex

France (Prancūzija)

### **ATEX notifikuoti įstaiga kokybės užtikrinimui**

SGS Baseefa Limited – notifikuotosios įstaigos numeris: 1180

Rockhead Business Park

Staden Lane, Buxton, Derbyshire SK17 9RZ

United Kingdom (Jungtinė Karalystė)



## **EB atitikties deklaracija**

Mes, gamintojas,


**Emerson Process Management  
Fisher Controls International LLC  
205 South Center Street  
Marshalltown, Iowa 50158, USA (JAV)**

su savo išskirtine atsakomybe pareiškiame, kad toliau nurodytas (-i) gaminys (-iai)

**elektrinis pavaros mechanizmas  
„easy-Drive“,**

su kuriuo (-iais) yra susijusi ši deklaracija, atitinka toliau išvardytų Europos Bendrijos direktyvų, įskaitant naujausius pakeitimus, reikalavimus, kaip parodyta pridedamame sąrašė.

Atitikties prielaida grindžiama darnųjų standartų ir, jei taikytina ir privaloma, Europos Bendrijos notifikuotosios įstaigos sertifikavimo taikymu, kaip parodyta pridedamame sąrašė.



---

Michael W McCarty  
Priešakinių mokslinių tyrimų ir rinkodaros  
viceprezidentas

2016 m. gegužės 26 d.

---

Data

### **Kontaktai Europoje**

Emerson Process Management | Group Services SAS | Rue Paul-Baudry | B.P. 10 | 68701 Cernay Cedex France (Prancūzija)

## **EMS direktyva 2014/30/ES**

Visi modeliai  
EN 61326-1:2013

## **ATEX direktyva 2014/34/ES (taikytina tik tuo atveju, jei ant gaminio nurodytas ženklas)**

Sertifikatas – **SIRA12ATEX1168X – II grupė 2 G kategorija** – atsparus ugniai  
„easy-Drive“  
Ex db IIA T6(Ta ≤ 70 °C) Gb  
Taikyti standartai: EN60079-0:2012/A11:2013, EN60079-1:2014

### ATEX notifikuoti įstaiga EB tipo tyrimo sertifikatui (-ams)

SIRA Certification Services – notifikuotosios įstaigos numeris: 0518  
Unit 6, Hawarden Industrial Park  
Hawarden, CH5 3US  
United Kingdom (Jungtinė Karalystė)

### ATEX notifikuoti įstaiga kokybės užtikrinimui

SGS Baseefa Limited – notifikuotosios įstaigos numeris: 1180  
Rockhead Business Park  
Staden Lane, Buxton, Derbyshire SK17 9RZ  
United Kingdom (Jungtinė Karalystė)

## EB atitikties deklaracija

Mes, gamintojas,

**Emerson Process Management  
Fisher Controls International LLC  
205 South Center Street  
Marshalltown, Iowa 50158, USA (JAV)**

su savo išskirtine atsakomybe pareiškiame, kad toliau nurodytas (-i) gaminys (-iai)

**elektropneumatinis keitiklis  
546, 546NS**

su kuriuo (-iais) yra susijusi ši deklaracija, atitinka toliau išvardytų Europos Bendrijos direktyvų, įskaitant naujausius pakeitimus, reikalavimus, kaip parodyta pridedamame sąrašė.

Atitikties prielaida grindžiama darnųjų standartų ir, jei taikytina ir privaloma, Europos Bendrijos notifikuotosios įstaigos sertifikavimo taikymu, kaip parodyta pridedamame sąrašė.



---

Josh Wilford  
Vice President – Engineered Products

2016 m. liepos 11 d.

---

Data

### **Kontaktai Europoje**

Emerson Process Management | Group Services SAS | Rue Paul-Baudry | B.P. 10 | 68701 Cernay Cedex France (Prancūzija)

## **EMS direktyva 2014/30/ES**

Visi modeliai  
EN 61326-1:2013

## **SID direktyva 2014/68/ES**

SEP deklaracija

Modeliai: 546, 546NS

Pirmiau nurodyta įranga buvo suprojektuota ir pagaminta laikantis gerosios inžinerinės praktikos (Sound Engineering Practice, SEP) ir SID direktyvos 4 straipsnio 3 dalies nuostatų. Todėl ši įranga negali būti ženklinama „CE“ ženklu, nurodančiu atitiktį SID direktyvos reikalavimams. Vis dėlto įranga *gali* būti ženklinama „CE“ ženklu, taip nurodant atitiktį *kitų* taikytinų Europos Bendrijos direktyvų nuostatoms.