

EG-verklaring van overeenstemming
volgens

**Machine Richtlijn 98/37/EEG. Bijlage IIb.
EMC Richtlijn 89/336/EEG, 92/31/EEG, 93/68/EEG. Bijlage 1.
ATEX Richtlijn 94/9/EEG**

Wij verklaren hiermee dat de hieronder gespecificeerde produkten voldoen aan de fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen, volgens bovenstaande Europese Richtlijnen.



Alvorens de klepstandsteller in gebruik wordt gesteld, dient de machine waarin de klepstandsteller wordt in- of opgebouwd, in overeenstemming te zijn met de bepalingen van de machinerichtlijn.

Beschrijving: Klepstandsteller
Toepassingsgebied Zie handleiding "Installation and Operation"
klepstandsteller
Serienummer: Iedere klepstandsteller wordt voorzien van een serienummer

EMC en Machine Richtlijn


Type: F20, F40
EMC test rapport: F20 : 1023-99-EE-011 SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH
F40 : Bolborn EMC Solutions dd. 21-12-1995

ATEX Richtlijn

Type: F20, F40
ATEX Certificaatnummer: F20 : TÜV 00 ATEX 1565,  II 2G EEx ib IIC T6
F40 : TÜV 00 ATEX 1635,  II 2G EEx ib IIC T4

Aangemelde instantie: KEMA Quality B.V., Aangemelde instantie nr : 0344
Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem, The Netherlands

Van toepassing zijnde normen: EN 50014 : 1997
EN 50020 : 2002
EN 61000-3-2:1995
EN 61000-3-3:1995
EN 50081-1:1992
EN 50011:1991 Limit value class B
EN 50082-2:1995

Getekend : 
Naam : D.L.Farr
Functie : Managing Director El-O-Matic B.V.
Datum : Oktober 5, 2004